


PAC-S300-4X10-V0-2M



Изображение аналогичное

Предварительно собранные кабели PAC устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и модулями реле TERMSERIES. Эти кабели включают следующие компоненты:

- Разъем производителя ПЛК.
- Многополюсный кабель LiYY сечением 0,14 мм².
- 10-полюсные плоские кабельные разъемы.

Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы обеспечить выполнение функций, для которых они разработаны.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYY, 5,4 ± 1 мм |
| Заказ № | 1512640020 |
| Тип | PAC-S300-4X10-V0-2M |
| GTIN (EAN) | 4032248247332 |
| Кол. | 1 Штука |

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 367.6 g

Температуры

Температура хранения -10...60 °C Рабочая температура -10...50

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

Общие данные

| | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Длина кабеля | 2 m | Пригодно для | Цифровые сигналы |
| Основной материал | ПВХ | Кабель | Кабель LiYY |
| Интерфейс соединения | 4xHE10 10P | Количество полюсов, мин. | 10 полюсов |
| Наружный диаметр | 5,4 ± 1 мм | Интерфейс ПЛК | SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P |
| Сечение провода | 0.14 mm ² | | |

Электрические данные

| | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|
| Общий ток, макс. | 3 A | Высоковольтное испытание | 1 кВ/1 с |
| Допустимый ток на путь, макс. | 1 A | Номинальное напряжение | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Сопротивление | ≤ 150 mΩ/m | Емкость жила / жила | 300 pF/m |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |