Справочный листок технических дан-

VG 16 HQ K68 2X7 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, Аксессуар, Кабельный ввод, Поликарбонат
Заказ №	<u>1525530000</u>
Тип	VG 16 HQ K68 2X7 SW
GTIN (EAN)	4050118339550
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

VG 16 HQ K68 2X7 SW

Серти	іфик	саты
-------	------	------

Соответствовать	
13 g	

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

-20 °C ... 100 °C

Общие данные

Предельная температура

Наружный диаметр кабеля, макс.	7 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	7 mm
Вид защиты	IP68	Основной материал	Поликарбонат
Резьба (наружная)	PG 16		

Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
ECLASS 13.0	27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Статус каталога / Изображения