

CLI C 2-4 OR/SW 3 CD


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные маркировочные элементы CLI C устанавливаются на неподсоединенные провода. Предлагается четыре различных размера для маркировки проводов сечением от 0,5 до 70 мм². Маркировочные элементы уже напечатаны и готовы к применению. Возможно создание индивидуальной маркировки путем комбинирования отдельных маркировочных элементов.

- Надежные закрытые маркировочные элементы для установки на неподсоединенные кабели.
- Специальный гибкий профиль особого сечения для обеспечения широкого диапазона применения.
- Быстрота и удобство установки с минимальным усилием.
- Упрощение маркировки при использовании соответствующих принадлежностей.
- Долговременная высококачественная маркировка.
- Высокая контрастность для оптимальной разборчивости маркировки.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, оранжевый |
| Заказ № | 1568261512 |
| Тип | CLI C 2-4 OR/SW 3 CD |
| GTIN (EAN) | 4008190916220 |
| Кол. | 250 Штука |

CLI C 2-4 OR/SW 3 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 8 mm | Глубина (дюймов) | 0.315 inch |
| Высота | 4 mm | Высота (в дюймах) | 0.1575 inch |
| Ширина | 7 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2756 inch |
| Масса нетто | 0.21 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------|
| Галогены | Да | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 16 mm ² |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 2.5 mm ² | Наружный диаметр провода, макс. | 10 mm |
| Наружный диаметр провода, мин. | 4 mm | Наружный диаметр провода | 4 - 10 mm |
| Сечение соединительного провода | 2.5 - 16 mm ² | | |

Общие данные

| | |
|--|--|
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 3 |
| Ориентация печатных символов | горизонтально |
| Вид печати | Стандартный |
| Метод выполнения печати | горячая штамповка |
| Исполнение | CD |
| Ширина | 7 mm |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Температурный диапазон, макс.. | 80 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -30 °C |
| Цветовой код | оранжевый |
| Галогены | Да |
| Диаметр изоляции, макс. | 10 |
| Основной материал | ПВХ, мягкий, не содержит кадмия |
| Цвет печати | черный |
| Напечатанные символы | Цифры |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки Катужка |
| Рекомендованные отрасли промышленности | Технологические линии, Производственное оборудование |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Reel = Conductor and cable markers |
| Температурный диапазон вставки | -30...80 °C |
| Выходные данные | 3 |

Технические данные

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Изображения



Изображение аналогичное