

VG 36-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

Версия	VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Заказ №	1569040000
Тип	VG 36-K68
GTIN (EAN)	4008190024833
Кол.	10 Штука

VG 36-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Высота	51.5 mm	Высота (в дюймах)	2.0276 inch
Длина	64.5 mm	Длина (в дюймах)	2.5394 inch
Масса нетто	66.4 g		

Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода E-199260 - BS 18 (UL) Номер сертификата кабельного ввода E-199260 - BS 18 (cULus)
 Условия утверждения DNV, UL, cULus

Общие данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	32 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	22 mm
Вид защиты с GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин)	Момент затяжки	11 Nm
Силикон	Нет	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Шаг резьбы	1.59 mm	Галогены	Да
Размер под ключ 1	53 mm	Размер под ключ	53 mm
Вид защиты	IP67, IP68 — 5 бар (30 мин)	Кабельный ввод	PG
Основной материал	Полиамид 6	Уплотненная вставка	CR
Резьба (наружная)	PG 36	Длина резьбы	13 mm
Момент затяжки заглушки, макс.	16.50 Nm	Момент затяжки контргайки, мин.	10.50 Nm
Класс защиты (UL)	Type 4X	Момент затяжки переходника, макс.	11.50 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	10.50 Nm	Момент затяжки макс., мин	15.50 Nm
Момент затяжки контргайки, макс.	11.50 Nm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 36-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Пластиковые контргайки, серые



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	SKMU PG36-K GR	Версия	
Заказ №	1698240000	SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, PG 36, 8 mm,	
GTIN (EAN)	4008190884772	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)	
Кол.	25 ST		

Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR PG36-NP	Версия	
Заказ №	1719610000	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное	
GTIN (EAN)	4008190352875	кольцо, PG 36, Неопрен	
Кол.	20 ST		

Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR PG36-PO	Версия	
Заказ №	1719510000	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное	
GTIN (EAN)	4008190352776	кольцо, PG 36, Полиэтилен	
Кол.	50 ST		