Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации







Повышение чувствительности электронных компонентов и усиление воздействия электромагнитных частот требуют, чтобы кабельные вводы играли важную роль в концепции экранирования системы. Кабельные вводы ЕМС этого типа изготовлены для защиты от влияния частот, обеспечивая соединение с экранированием на 360°. Фиксируемое вручную уплотнение обеспечивает превосходное удерживание кабеля и компенсацию натяжения; кроме того, кабельный ввод отвечает требованиям к механическому оборудованию EN 62444. Запатентованная конструкция позволяет легко и быстро выполнить сборку.

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар
Заказ №	<u>1463730000</u>
Тип	VGM32-MS68 EMC 15-25SET
GTIN (EAN)	4050118269888
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

Соответствовать



VGM32-MS68 EMC 15-25SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Ce	nT	иd	ик	аты
v	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	riqu		aibi

ROHS

Размеры и массы			
Длина	66.5 mm	Длина (в дюймах)	2.6181 inch
Масса нетто	152 g		

Температуры

Предельная температура -40 °С ... 130 °С

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Общие данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	25 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	15 mm
Уплотнительное кольцо	NBR	Вид защиты с GWDR	IP68
Нормы	EN 45545-2:2013	Размер под ключ	36 mm
Вид защиты	IP68 — 15 бар	Кабельный ввод	M 32, ЭМС
Основной материал	Латунь никелированная	Резьба (наружная)	M 32
Длина резьбы	8 mm		

Классификации

EC000441	ETIM 7.0	EC000441
EC000441	ETIM 9.0	EC000441
EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01
27-14-08-01		
	EC000441 EC000441 27-14-44-32 27-14-44-32 27-14-08-01	EC000441 ETIM 9.0 EC000441 ECLASS 9.0 27-14-44-32 ECLASS 10.0 27-14-44-32 ECLASS 12.0 27-14-08-01 ECLASS 14.0

Статус каталога / Изображения