

RSM-8H 24V+ 1CO S


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Основания реле (RSM) с общим плюсом и минусом для подключения к ПЛК или контроллерам другого типа. Интерфейсы собраны из групп, состоящих из 4, 8 или 16 реле RCL (12,7 мм) или RSS (6,1 мм). Подключение к контроллеру может быть выполнено с помощью вставных разъемов или прямых кабелей с разъемами по стандарту IEC 60603-13. Широкий ряд опций:

- 1 или 2 переключ. контакта с реле 16/8/6 А
- Значения напряжения от 5 до 230 В
- Винтовое, пружинное соединение или соединение PUSH IN

- Совместимость с твердотельными реле Weidmüller

Весь ассортимент реле обеспечивает гальваническую развязку между входом/выходом, а также между соседними контактами в реле. Это позволяет безопасно адаптировать различные значения напряжения в контроллерах и напряжения, требуемого различными полевыми элементами.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Версия | Интерфейс, RSM, Винтовое соединение |
| Заказ № | 1464780000 |
| Тип | RSM-8H 24V+ 1CO S |
| GTIN (EAN) | 4050118271577 |
| Кол. | 1 Штука |

RSM-8H 24V+ 1CO S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E141197

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 62 mm | Глубина (дюймов) | 2.4409 inch |
| Высота | 87 mm | Высота (в дюймах) | 3.4252 inch |
| Ширина | 130 mm | Ширина (в дюймах) | 5.1181 inch |
| Масса нетто | 251 g | | |

Температуры

| | | | |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения | -40...60 °C | Рабочая температура | -25...50 °C |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7

SCIP 66e752f3-a24f-4fef-89c4-f29f52d01390

Расчетные данные UL

| | | | |
|--|---------|---|-------|
| Номинальный ток, I _N | 16.7 mA | Рабочая температура UL, мин. | 0 °C |
| Рабочая температура UL, макс. | 25 °C | Номинальное напряжение, DC UN (питание) | 24 V |
| Номинальный ток (питание) | 1 A | Номинальное напряжение, DC UN (вход) | 24 V |
| Номинальное напряжение, переменный ток, UN (выход) | 250 V | Номинальный ток, I _{макс.} (выход) | 4.6 A |

Общие данные

| | | |
|---|--------------------------------------|-----|
| Светодиодный индикатор состояния назеленый одно реле | Предохранитель на одно реле | Нет |
| Светодиодный индикатор состояния - желтый напряжение электропитания | Предохранитель в цепи электропитания | Нет |

Данные соединения

| | | | |
|---|-------------------|---|--|
| Количество полюсов | 20-полюсная вилка | Электропитание соединения | LL 5.08 mm |
| Соединение (сторона устройства полевого уровня) | LL 5.08 mm | Соединение (со стороны устройства управления) | LL 5,08 мм, Вставной разъем по стандарту IEC 60603-13 / DIN 4165 1, 20-конт. |

Расчетные данные, вход

| | | | |
|------------|---------------|-------------|---------|
| Напряжение | 24 V DC ± 10% | Входной ток | 16.7 mA |
|------------|---------------|-------------|---------|

RSM-8H 24V+ 1CO S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Расчетные данные, выход

| | | | |
|---|------------|--------------------------|------------------------|
| Тип реле | RCL | Тип выхода | Potential-free contact |
| Материал контактов | AgNi 90/10 | Номинальное напряжение | ≤ 250 V AC |
| Максимальный ток длительной нагрузки AC | 6 A | Минимальный ток контакта | 0.1 A |
| Минимальное напряжение контакта | 5 V | | |

Расчетные данные

| | |
|-------------|--------------------|
| Срок службы | 3 x 106 коммутаций |
|-------------|--------------------|

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

| | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------|------|
| Степень загрязнения | 2 | Проверка импульсного напряжения | 6 kV |
| Испытательное напряжение изоляции AC | 1.2 kV | | |

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

| | | | |
|--------------------------------------|----------|---|----------|
| Номинальное входное напряжение | <50 V AC | Номинальное выходное напряжение | 250 V AC |
| Категория перенапряжения вход/выход | III | Категория перенапряжения, выход – выход | II |
| Степень загрязнения | 2 | Проверка импульсного напряжения | 6 kV |
| Испытательное напряжение изоляции AC | 1.2 kV | Расстояние вход/выход | ≥ 5.5 mm |

Область подключения

| | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Мин. сечение провода, AWG | AWG 26 | Вид соединения | Винтовое соединение |
| Наконечник с изоляцией, макс. | 2.5 mm ² | Гибкий с наконечником, мин. | 0.5 mm ² |
| Гибкий с наконечником, макс. | 2.5 mm ² | Гибкий, макс. H05(07) V-K | 4 mm ² |
| Гибкий, мин. H05(07) V-K | 0.5 mm ² | Жесткий, макс. H05(07) V-U | 6 mm ² |
| Жесткий, мин. H05(07) V-U | 0.5 mm ² | Длина снятия изоляции | 6 mm |
| Момент затяжки, макс. | 0.6 Nm | Момент затяжки, мин. | 0.5 Nm |
| Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс. | 6 mm ² | Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин. | 0.5 mm ² |
| Макс. сечение провода, AWG | AWG 12 | | |

Соединение, электропитание

| | | | |
|--|----------------------|---|-------------------|
| Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин. | 0.13 mm ² | Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс. | 6 mm ² |
| Жесткий, мин. H05(07) V-U | 0.5 mm ² | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002780 | ETIM 9.0 | EC002780 |
| ETIM 10.0 | EC002780 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 | | |

RSM-8H 24V+ 1CO S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Изображения

www.weidmueller.com

