Справочный листок технических данных

IE-CSQS9VE0080AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Собранные провода IE

Основные данные для заказа

Версия	Системный кабель, V14 hybrid (shielded), V14 hybrid (shielded), ПВХ, 8 m, , Гибрид
Заказ №	1465850080
Тип	IE-CSQS9VE0080AQEAQE-K1
GTIN (EAN)	4050118272420
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

IE-CSQS9VE0080AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Длина	8 m	Длина (в дюймах)	314.9606 inch
Масса нетто	1096 g		

Температуры

Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C...80 °C
Температура монтажа			

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14

Электрические свойства

Рабочее напряжение	300 V	Сопротивление изоляции	> 500 MΩ

Вилка левосторонняя

Штекер левый	Q10 Hybrid, IP67, розеточный контакт, прямой, PushPull V14, штекер, Цинковое литье под давлением, экранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый	Q10 Hybrid, IP67, розеточный контакт, прямой, PushPull V14, штекер, Цинковое литье под давлением, экранированный

Конструкция кабеля

Цвет оболочки	черный	Сечение	2 x 0.34 mm² + 7 x 0.5 mm²
Диаметр изоляции	1.25 mm	Изоляция	PP

Справочный листок технических данных

IE-CSQS9VE0080AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Диаметр оболочки, макс.	9.5 mm	Диаметр оболочки, мин.	9.1 mm
Материал оболочки	ПВХ	Конструкция кабеля	Hybrid cable, for permanent installation
Перекрытие экранирующей оплетки	85 %	Диаметр изоляции 2	2.15 mm

Механические свойства и свойства материала кабеля

Радиус изгиба мин., повторяющийся	10 x диаметр кабеля	Радиус изгиба мин., однократный	5 * диаметр кабеля

Электрические свойства кабеля

Рабочее напряжение	300 V	Сопротивление изоляции	> 500 MΩ

Классификации

ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

Справочный листок технических данных

IE-CSQS9VE0080AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Монтаж

