## Справочный листок технических дан-

#### **CLI F 1-20 WS/GE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Изображение аналогичное

Ассортимент маркировочных элементов компании Weidmüller для кабелей и проводов предлагает пользователям решения для широкого спектра применения. Область применения: от тонких проводов до кабелей с большим наружным диаметром. Ассортимент продукции включает в себя комбинированные системы с отдельными этикетками, прозрачными гильзовыми держателями и маркировочными элементами, которые можно закреплять кабельными стяжками. Предлагаются открытые и закрытые маркировочные элементы, а также напечатанные и пустые маркировочные элементы для индивидуальной маркировки. Кабельные маркировочные элементы Weidmüller без содержания галогенов и с низким уровнем выбросов соответствуют европейским стандартам, а также местным стандартам известных производителей оборудования. Маркировочные элементы для проводов и кабелей - предлагаются системы для:

- защелкивания предварительно напечатанных маркировочных элементов в соответствии с индивидуальными требованиями к маркировке;
- маркировки символами из стандартного набора знаков;
- сочетания отдельных предварительно напечатанных символов с целью формирования символьного кода;
- индивидуальной печати с помощью принтеров SMark Laser, PrintJet, плоттера MCP Plus, MC-Mobilo, лазерного принтера формата DIN A4, термотрансферного

принтера или заполнения фломастером STI. Набор образцов представлен в

пакете с образцами кабельных маркировочных элементов Weidmüller, код заказа 1640420000.

#### Основные данные для заказа

Версия	CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 10 - 317 mm, 20 x 4 mm, белый
Заказ №	<u>1600740000</u>
Тип	CLI F 1-20 WS/GE
GTIN (EAN)	4008190118402
Кол.	10 Штука

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Высота	20 mm	Высота (в дюймах)	0.7874 inch
Ширина	4 mm	Ширина (в дюймах)	0.1575 inch
Масса нетто	18.4 g		
Температуры			
Температурный диапазон вставки	-30120 °C		
Экологическое соответстви	ие изделия		
Соотолино оротрототрия РоНС	Coorporatelyor 600 year	VAICHOUNIA	
Cостояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без иск Нет SVHC выше 0.1 w		
TEAGITOTTO	TICT OVITO BBIEC C, T W	.,,	
Маркировочные элементы	для проводов и каб	белей	
Галогены	Да	Наружный диаметр провода, макс.	317 mm
Наружный диаметр провода, мин.	10 mm	Ширина текстового поля	21 mm
Высота текстового поля	4.62 mm	Наружный диаметр провода	10 - 317 mm
		., .,	
Общие данные			
Цвет материала согласно коду по	9	Количество на лист	594
сопротивлению			
Вид печати	Чистый	Ширина	4 mm
Класс пожаростойкости UL 94	НВ	Температурный диапазон, макс	120 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	 Цветовой код	белый
Галогены	Да	Основной материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ
Напечатанные символы	без	Рекомендованные отрасли промышленности	Технологические линии, Производственное оборудование
Температурный диапазон вставки	-30120 °C		170
Классификации			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

# Справочный листок технических данных

### Weidmüller **₹**

**CLI F 1-20 WS/GE** 

Weidmüller	Interface	GmbH	&	Co.	KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

