

KSPMH M32 SSC

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

|            |                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | KSPMH (заглушка Klippon, тип MH), Заглушка, прямой, M 32, 16 mm, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) |
| Заказ №    | <a href="#">1477890000</a>                                                                        |
| Тип        | KSPMH M32 SSC                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118285901                                                                                     |
| Кол.       | 10 Штука                                                                                          |

## KSPMH M32 SSC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|                       |         |                      |             |
|-----------------------|---------|----------------------|-------------|
| Высота                | 21.5 mm | Высота (в дюймах)    | 0.8465 inch |
| Длина                 | 21 mm   | Длина (в дюймах)     | 0.8268 inch |
| Диаметр               | 32 mm   | Толщина стенок, мин. | 0.5 mm      |
| Толщина стенок, макс. | 15 mm   | Масса нетто          | 142.9 g     |

### Температуры

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Рабочая температура | -60 °C...200 °C |
|---------------------|-----------------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Номер сертификата кабельного ввода

|                                            |                                          |                                           |                                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Обозначение                                | Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db  | Номер сертификата кабельного ввода (ATEX) | SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X |
| Номер сертификата кабельного ввода (IECEX) | IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X | Условия утверждения                       | ATEX, IECEX                         |

### Общие данные

|                                |                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уплотнительное кольцо          | Силикон                          | Момент затяжки                 | 10 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Силикон                        | Да                               | Наружный диаметр               | 37.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Температурный диапазон, макс.. | 200 °C                           | Температурный диапазон, мин.   | -60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Галогены                       | без содержания галогенов         | Нормы                          | EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ударопрочность                 | 7 J ATEX-Версия                  | Вид защиты                     | IP66, IP68 (100 m / 168 h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Основной материал              | Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) | Диаметр уплотнительного кольца | 32.00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Резьба (наружная)              | M 32                             | Длина резьбы                   | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Глубина воды                   | 100 m                            | Примечание: степень защиты     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Все метрические уплотняющие заглушки имеют шаг резьбы 1,5 мм.</li> <li>• При использовании в Ex nR KSPMH должно быть установлено с дополнительным уплотнением.</li> <li>• Для обеспечения указанного номинала IP, сквозное отверстие должно соответствовать требованиям EN 50262, Таблица 1, и следует обеспечить возможность закрепить уплотняющую заглушку необходимым образом.</li> <li>• Инструкции по эксплуатации приложены к каждой уплотняющей заглушке,</li> </ul> |

## KSPMH M32 SSC

## Технические данные

их следует изучить перед монтажом. Уплотняющие заглушки следует установить с соответствии со спецификацией в инструкции по эксплуатации. • После установки KSPMH, минимальное число ниток резьбы в зацеплении должно соответствовать стандарту EN/IEC 60079-1, Раздел 5.3. • При применении по NEC/CEC, следует обеспечить, чтобы внутренняя резьба соединительного устройства в которую вворачиваются уплотняющие заглушки имеет зацепление как минимум на 8 полных ниток. • Если уплотняющие заглушки KSPMH вставлены в неметаллические соединительные устройства Ex e, то они должны быть подключены к контуру заземления системы.

|                   |             |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Класс защиты (UL) |             | Type 4X     |             |
| Классификации     |             |             |             |
| ETIM 8.0          | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0         | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0       | 27-14-08-05 |             |             |

## KSPMH M32 SSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Латунные контргайки, никелированные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | SKMU M32 MS                | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1737020000</a> | SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М 32, 4 mm, Латунь |
| GTIN (EAN) | 4008190956493              | никелированная                                                |
| Кол.       | 100 ST                     |                                                               |

### Нейлоновая плоская прокладка – KSWN



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | KSWN M32                   | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1076650000</a> | KSWN (плоская прокладка — нейлоновая), Уплотнительное кольцо, |
| GTIN (EAN) | 4032248838691              | М 32, Нейлон 6                                                |
| Кол.       | 25 ST                      |                                                               |