

## КСМА-32-400-1А-5ВА-1



Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

### Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 400 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 5 VA, Класс точности: 1, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Заказ №	<a href="#">1481990000</a>
Тип	КСМА-32-400-1А-5ВА-1
GTIN (EAN)	4050118291063
Кол.	1 Штука
Производитель	MBS AG

**КСМА-32-400-1А-5VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	90 mm	Глубина (дюймов)	3.5433 inch
Высота	96.4 mm	Высота (в дюймах)	3.7953 inch
Ширина	59.2 mm	Ширина (в дюймах)	2.3307 inch
Масса нетто	440 g		

**Температуры**

Температура хранения -25 °C...70 °C Рабочая температура -5 °C...50 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Размеры проводов под напряжением**

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	32.50 mm
Место установки	Использование внутри помещений		

**Технические характеристики**

Длина кабеля	2.5 m	Вид защиты	IP20
Класс изоляции	E	Номинальный непрерывный тепловой ток (тепловой)	1,2 x Iном.
Номинальная частота	50 Hz		

**Электрические характеристики**

Класс точности	1	Вторичный ток	0...1 A
Нагрузка	5 VA	Первичный ток	400 A

**Соответствие стандартам по изоляции**

Стандартный	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Класс точности	1
-------------	--------------------------------------	----------------	---

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Изображения

