

**KWN-M6/-1,5 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, 1.5 mm <sup>2</sup> , 1 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
Заказ №	<a href="#">1495240000</a>
Тип	KWN-M6/-1,5 90
GTIN (EAN)	4050118304862
Кол.	100 Штука

**KWN-M6/-1,5 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	0 g
-------------	-----

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Исполнение	Серия Euro, 90°
------------	-----------------

### Соединители

<table border="1"> <tr> <td>Поперечное сечение соединительного провода, макс.</td> <td>1.5 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Поперечное сечение соединяемого провода</td> <td>1.5 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Отверстие</td> <td>M 6</td> </tr> <tr> <td>Внутренний диаметр вала (d1)</td> <td>1.9 mm</td> </tr> <tr> <td>Длина вала (a)</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>Внутренний диаметр фланца (d2)</td> <td>6.4 mm</td> </tr> </table>	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1.5 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединяемого провода	1.5 mm <sup>2</sup>	Отверстие	M 6	Внутренний диаметр вала (d1)	1.9 mm	Длина вала (a)	5 mm	Внутренний диаметр фланца (d2)	6.4 mm	<table border="1"> <tr> <td>Поперечное сечение соединительного провода, мин.</td> <td>1 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Изоляция</td> <td>не имеется</td> </tr> <tr> <td>Идентификационный цвет</td> <td>Нет</td> </tr> <tr> <td>Наружный диаметр вала (d3)</td> <td>3.9 mm</td> </tr> <tr> <td>Длина соединения (l)</td> <td>12 mm</td> </tr> <tr> <td>Ширина фланца (b)</td> <td>11 mm</td> </tr> </table>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1 mm <sup>2</sup>	Изоляция	не имеется	Идентификационный цвет	Нет	Наружный диаметр вала (d3)	3.9 mm	Длина соединения (l)	12 mm	Ширина фланца (b)	11 mm
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1.5 mm <sup>2</sup>																								
Поперечное сечение соединяемого провода	1.5 mm <sup>2</sup>																								
Отверстие	M 6																								
Внутренний диаметр вала (d1)	1.9 mm																								
Длина вала (a)	5 mm																								
Внутренний диаметр фланца (d2)	6.4 mm																								
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1 mm <sup>2</sup>																								
Изоляция	не имеется																								
Идентификационный цвет	Нет																								
Наружный диаметр вала (d3)	3.9 mm																								
Длина соединения (l)	12 mm																								
Ширина фланца (b)	11 mm																								

### Классификации

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

**KWN-M6/-1,5 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



**KWN-M6/-1,5 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Crimping tools



Инструменты для обжима неизолированных соединителей

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

### Основные данные для заказа

Тип	HTN 21	Версия	
Заказ №	<a href="#">9014610000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,	
GTIN (EAN)	4008190152734	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием	
Кол.	1 ST		