

Справочный листок технических данных


KSW 2,5 24/3,5 1-24

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Маркировочные полосы KSW используются для идентификации многоконтактных вставных разъемов печатных плат. Пользователи могут печатать их произвольно, не ограничиваясь определенным шагом.

- Стойкая к размазыванию печать.
- Ширина полос 2,5 и 4 мм.
- Просто наклейте — и готово.
- Оптимальная адгезия
- Материал без содержания ПВХ.

Основные данные для заказа

Версия	KSW, Маркировка клеммы, 2,5 x 84 мм, Шаг в мм (P): 3,50 Weidmüller, белый
Заказ №	1652250001
Тип	KSW 2,5 24/3,5 1-24
GTIN (EAN)	4008190402129
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных

KSW 2,5 24/3,5 1-24

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	2.5 mm	Высота (в дюймах)	0.0984 inch
Ширина	84 mm	Ширина (в дюймах)	3.3071 inch
Масса нетто	1.25 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	150 °C
--------------------------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Клей	Акрилат	Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9
Ориентация печатных символов	горизонтально	Количество на лист	20
Метод выполнения печати	Метод термопереноса	Исполнение	самоклеящийся
Ширина	84 mm	Температурный диапазон, макс..	150 °C
Цветовой код	белый	Основной материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ
Цвет печати	черный	Нанесенные символы	Цифры
совместимый принтер		Температурный диапазон вставки	150 °C
Установка / Изготовитель	Weidmüller	Выходные данные	1-24

Классификации

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		