#### **HDC 06B DODL 2BO**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты IP 65.

#### Основные данные для заказа

HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Крышка для нижней части корпуса, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный
1665200000
HDC 06B DODL 2BO
4008190421908
1 Штука

#### **HDC 06B DODL 2BO**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

#### Сертификаты

Допуски к эксплуатации С С С В В US

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (cURus)	E92202

#### Размеры и массы

Высота	18 mm	Высота (в дюймах)	0.7087 inch
Ширина	43 mm	Ширина (в дюймах)	1.6929 inch
Масса нетто	58 g		

#### Температуры

Предельная температура -40 °С ... 125 °С

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	
(имическая стойкость	Вещество	Ацетон
	Химическая устойчивость	Условная стойкость
	Вещество	Масло для сверления
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Дизельное топливо
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Этиловый спирт
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Трансмиссионное масло
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Гидравлическое масло
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Хладагент
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Бензин
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Отпотевшее масло
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Высокосортный бензин
	Химическая устойчивость	Условная стойкость
	Вещество	Вода
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	УФ
	Химическая устойчивость	Нестабильность
	Вещество	Озон
	Химическая устойчивость	Нестабильность

#### Габаритные размеры

Кабельный вход	Для оснований	Ширина корпуса С	43 mm	
Длина корпуса	60 mm	Высота корпуса В	18 mm	

Дата создания 16.11.2025 03:57:25 MEZ





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Исполнение			
Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Крышка	Момент затяжки	1.2 Nm
Исполнение корпуса	Крышка для нижней части корпуса	Исполнение затворной системы	Продольная скоба для фиксации на нижней части
Конструкция	Стандартный	Типоразмер установки	3
Кабельный вход	Для оснований	Тип	Крышка
Исполнение скобы	Продольная скоба	Цвет (RAL)	RAL 7035
BG	3	Подходит для ModuPlug®	Да
Общие данные			
Момент затяжки	1.2 Nm	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Поверхность	Порошковое покрытие	Вид защиты	IP65, во вставленном состоянии
Корпуса ЭМС	Нет	Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь
Классификации			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437 EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437 EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		




### **HDC 06B DODL 2BO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображения



#### **HDC 06B DODL 2BO**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Корпус цоколя



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Kopпyca Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты ІР 65.

#### Основные данные для заказа

основные данные для заказа			
Тип	HDC 06B SLU 1M20G	Версия	
Заказ №	<u>1900460000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во	
GTIN (EAN)	4032248585939	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,	
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,	
		без крышки, Типоразмер кабельных вводов: М 20	
Тип	HDC 06B SLU 1M25G	Версия	
Заказ №	<u>1900480000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во	
GTIN (EAN)	4032248585946	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,	
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,	
		без крышки, Типоразмер кабельных вводов: М 25	
Тип	HDC 06B SLU 1M25G N	Версия	
Заказ №	<u>2560710000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во	
GTIN (EAN)	4050118673272	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,	
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, , без крышки,	
		Типоразмер кабельных вводов: М 25	
Тип	HDC 06B SLU 1PG16G	Версия	
Заказ №	<u>1652750000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во	
GTIN (EAN)	4008190402822	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,	
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,	
		без крышки, Типоразмер кабельных вводов: PG 16	
Тип	HDC 06B SLU 1PG16G N	Версия	
Заказ №	<u>2560840000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во	
GTIN (EAN)	4050118673074	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,	
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, , без крышки,	
		Типоразмер кабельных вводов: PG 16	
Тип	HDC 06B SLU 2M20G	Версия	
Заказ №	<u>1788140000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во	
GTIN (EAN)	4032248205585	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,	
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,	
		без крышки, Типоразмер кабельных вводов: М 20	





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	HDC 06B SLU 2M20G N	Версия
Заказ №	<u>2560850000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4050118673081	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, , без крышки,
		Типоразмер кабельных вводов: М 20
Тип	HDC 06B SLU 2M25G	Версия
Заказ №	<u>1788130000</u>	НDС - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248205578	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		без крышки, Типоразмер кабельных вводов: М 25
Тип	HDC 06B SLU 2M25G N	Версия
Заказ №	2560860000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4050118673098	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, , без крышки,
		Типоразмер кабельных вводов: М 25
Тип	HDC 06B SLU 2PG16G	Версия
Заказ №	1652760000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4008190402839	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		без крышки, Типоразмер кабельных вводов: PG 16
Тип	HDC 16D SLU 1M25G	Версия
Заказ №	1900880000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248521111	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий, без
		крышки, Типоразмер кабельных вводов: М 25
Тип	HDC 16D SLU 2PG21G	Версия
Заказ №	1652840000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4008190402914	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий, без
		крышки, Типоразмер кабельных вводов: PG 21
Тип	HDC 16D SLU 2M32G	Версия
Заказ №	<u>1787510000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248204854	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий, без
		крышки, Типоразмер кабельных вводов: М 32
Тип	HDC 16D SLU 2M25G	Версия
Заказ №	<u>1787520000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248204861	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий, без
		крышки, Типоразмер кабельных вводов: М 25
Тип	HDC 16D SLU 1M32G	Версия
Заказ №	<u>1900900000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248521128	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий, без
		крышки, Типоразмер кабельных вводов: М 32

#### **HDC 06B DODL 2BO**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Проходной корпус



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Kopпyca Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты ІР 65.

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC 06B ALU	Версия
Заказ №	1202100000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65,
GTIN (EAN)	4008190149369	во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Боковой зажим,
		незаменяемый, Стандартный

#### Корпус соединения



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Kopпyca Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты ІР 65.

## Справочный листок технических





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

**HDC 06B DODL 2BO** 

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC 06B KLU 1M25G	Версия
Заказ №	1021330000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248734948	вставленном состоянии, Корпус для соединений, Продольная
Кол.	1 ST	скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер
		кабельных вводов: 1*М25
Тип	HDC 06B KLU 1PG16G	Версия
Заказ №	<u>1653200000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4008190403270	вставленном состоянии, Корпус для соединений, Продольная
Кол.	1 ST	скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер
		кабельных вводов: PG 16
Тип	HDC 16D KLU 1PG21G	Версия
Заказ №	<u>1653230000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4008190403300	вставленном состоянии, Корпус для соединений, Продольная
Кол.	1 ST	скоба для фиксации на нижней части, высокий, Типоразмер
		кабельных вводов: PG 21