

VG 16 HQ K68 2X7 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Промышленный разъем, Аксессуар, Кабельный ввод, Поликарбонат |
| Заказ № | 1525530000 |
| Тип | VG 16 HQ K68 2X7 SW |
| GTIN (EAN) | 4050118339550 |
| Кол. | 1 Штука |

VG 16 HQ K68 2X7 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 13 g

Температуры

Предельная температура -20 °C ... 100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| Наружный диаметр кабеля, макс. | 7 mm | Наружный диаметр кабеля, мин. | 7 mm |
| Галогены | без содержания галогенов | Размер под ключ 1 | 27 mm |
| Размер под ключ | 27 mm | Вид защиты | IP68 |
| Кабельный ввод | PG 16 | Основной материал | Поликарбонат |
| Резьба (наружная) | PG 16 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |