

**LM MT300 26/10 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображение аналогичное

- Клейкие этикетки из полиэстера
- Подходят для лазерного принтера формата DIN A4
- Стойость к истиранию
- Высокая термостойкость
- Для маркировки коммутационных устройств и модулей любого типа
- Возможность маркировки шариковой ручкой или карандашом STI

**Основные данные для заказа**

Версия	LaserMark, Маркировочные элементы для устройств, 10 x 26 mm, белый
Заказ №	<a href="#">1686401044</a>
Тип	LM MT300 26/10 WS
GTIN (EAN)	4008190494018
Кол.	10 Штука

**LM MT300 26/10 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch
Ширина	26 mm	Ширина (в дюймах)	1.0236 inch
Масса нетто	11.3 g		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки	-40...150 °C
--------------------------------	--------------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Маркировочные элементы для устройств**

Галогены	Нет
----------	-----

**Общие данные**

Клей	Акрилат, клейкие						
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9						
Количество на лист	156						
Метод выполнения печати	Лазерная печать						
Исполнение	самоклеящийся						
Ширина	26 mm						
Класс пожаростойкости UL 94	HB						
Температурный диапазон, макс..	150 °C						
Температурный диапазон, мин.	-40 °C						
Цветовой код	белый						
Галогены	Нет						
Основной материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ						
Нанесенные символы	без						
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	1560						
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	<table border="1"> <tr> <td>Вид поставки</td> <td>Лист с этикетками</td> </tr> <tr> <td>Количество сочетаний в упаковочной единице</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Количество маркировочных элементов на комбинацию</td> <td>156</td> </tr> </table>	Вид поставки	Лист с этикетками	Количество сочетаний в упаковочной единице	10	Количество маркировочных элементов на комбинацию	156
Вид поставки	Лист с этикетками						
Количество сочетаний в упаковочной единице	10						
Количество маркировочных элементов на комбинацию	156						

Сертификация по стандарту UL 969	Да
----------------------------------	----

Количество маркировочных элементов 1 Label sheet = 156 Device markers на комбинацию	
---	--

Температурный диапазон вставки	-40...150 °C
--------------------------------	--------------

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## LM MT300 26/10 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings

