

LM MT300 60/36 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

- Клейкие этикетки из полиэстера
- Подходят для лазерного принтера формата DIN A4
- Стойость к истиранию
- Высокая термостойкость
- Для маркировки коммутационных устройств и модулей любого типа
- Возможность маркировки шариковой ручкой или карандашом STI

Основные данные для заказа

Версия	LaserMark, Маркировочные элементы для устройств, 36 x 60 mm, серебряный
Заказ №	1686430001
Тип	LM MT300 60/36 SI
GTIN (EAN)	4008190494124
Кол.	10 Штука

LM MT300 60/36 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	36 mm	Высота (в дюймах)	1.4173 inch
Ширина	60 mm	Ширина (в дюймах)	2.3622 inch
Масса нетто	11.5 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...150 °C
--------------------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

Общие данные

Клей	Акрилат, клейкие
------	------------------

Количество на лист	21
--------------------	----

Метод выполнения печати	Лазерная печать
-------------------------	-----------------

Исполнение	самоклеящийся
------------	---------------

Ширина	60 mm
--------	-------

Класс пожаростойкости UL 94	HB
-----------------------------	----

Температурный диапазон, макс..	150 °C
--------------------------------	--------

Температурный диапазон, мин.	-40 °C
------------------------------	--------

Цветовой код	серебряный
--------------	------------

Галогены	Нет
----------	-----

Основной материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ
-------------------	------------------------------

Напечатанные символы	без
----------------------	-----

Количество маркировочных элементов	210
------------------------------------	-----

в упаковочной единице	
-----------------------	--

Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Лист с этикетками
--	--------------	-------------------

	Количество сочетаний в упаковочной единице	10
--	--	----

	Количество маркировочных элементов на комбинацию	21
--	--	----

Сертификация по стандарту UL 969	Да
----------------------------------	----

Количество маркировочных элементов 1 Label sheet = 21 Device markers на комбинацию	
--	--

Температурный диапазон вставки	-40...150 °C
--------------------------------	--------------

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

LM MT300 60/36 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

