

KLIPPON CS POK 121209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Контроль на рабочей площадке с использованием Klippon® Control Station: небольших управляющих и сигнальных устройств, сертифицированных для использования во взрывоопасных зонах.

Сертифицированные элементы управления и индикации в корпусах из нержавеющей стали, алюминия или полиэстера.

Вы хотите обеспечить безопасность и возможность управления рабочими процессами в опасных зонах.

Для контроля на рабочей площадке – сертифицированные корпусные решения Klippon® с элементами управления и индикации.

Основные данные для заказа

Версия	Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON POK 121209 EX Армированный стекловолокном полиэстер с графитовой смесью, Кнопка — зеленая, 1 НЗ контакт, 1 НР контакт, -55 °C...55 °C, IP54, IP66
Заказ №	1537080000
Тип	KLIPPON CS POK 121209-2
GTIN (EAN)	4050118341041
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-08-31T00:00:00+02:00

KLIPPON CS POK 121209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	90 mm	Глубина (дюймов)	3.5433 inch
Глубина с дополнительными компонентами	103 mm	Высота	122 mm
Высота (в дюймах)	4.8031 inch	Высота, мин.	90 mm
Ширина	120 mm	Ширина (в дюймах)	4.7244 inch
Размеры крепежа, высота	82 mm	Размеры крепежа, ширина	106 mm
Масса нетто	995 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-55 °C...55 °C	Рабочая температура	-55 °C...55 °C
------------------------------	----------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

Номер сертификата корпуса

Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO)	LMP 21.0019X
Номер сертификата соединительной коробки (IECEx)	IECEx ITA 14.0013X	Сертификат № (IECEx)	IECExITA14.0013X
Сертификат № (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

Общая информация

1 позиция в корпусе	Кнопка — зеленая	Исполнение, контакт	1 НЗ контакт, 1 НР контакт
Рабочее напряжение, макс.	400 В	Рабочий ток при температуре окружающей среды 40 °C, макс.	1,5 мм² — Т6 10 А, 1,5 мм² — Т5 16 А, 2,5 мм² — Т6 16 А
Рабочий ток при температуре окружающей среды 55 °C, макс.	1,5 мм² — Т4 16 А, 1,5 мм² — Т5 10 А, 2,5 мм² — Т5 16 А	Исполнительные устройства	Кнопка
Цвет исполнительного устройства	зеленый	Отверстия, страница В	1 x M25
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Прикрепление крышки	Винты с крестообразным шлицем, нержавеющая сталь
Материал уплотнения элементов управления и индикации	EPDM	Материал уплотнения корпуса	Силикон (VMQ)
Момент затяжки для винтов крышки	2.5 Nm	Внешнее заземление	Предлагается по запросу
Кабельный ввод	VG M25 EXE 12-17 CR7J G4	Обозначение	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db
Область зажима кабельного ввода, макс.	17 mm	Область зажима кабельного ввода, мин.	12 mm
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	2.5 mm²	Вид монтажа	Настенная монтаж

KLIPPON CS POK 121209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Поверхность	необработанный	Базовое изделие	KLIPPON POK 121209 EX
Ударопрочность	7 Дж по стандарту IEC60079-0	Класс температуры	T4, T5, T6
Основной материал	Армированный стекловолокном полиэстер с графитовой смесью		

Общие данные

Цветовой код	графитовый черный	Вид защиты	IP54, IP66
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011		

Данные о материалах

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Поверхность	необработанный
Основной материал	Армированный стекловолокном полиэстер с графитовой смесью		

Корпус

Основной материал	Армированный стекловолокном полиэстер с графитовой смесью	Отверстия, страница B	1 x M25
-------------------	--	-----------------------	---------

Стандартные признаки

Исполнение	Сертифицированные для взрывоопасных зон корпусные решения с элементами управления и индикации	Базовое изделие	KLIPPON POK 121209 EX
------------	---	-----------------	---------------------------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 9.0	27-18-05-02
ECLASS 9.1	27-18-05-90	ECLASS 10.0	27-18-05-02
ECLASS 11.0	27-18-05-02	ECLASS 12.0	27-18-05-02
ECLASS 13.0	27-18-05-02	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON CS POK 121209-2

Изображения

