

KLIPPON CS STB 1-1

Контроль на рабочей площадке с использованием Klippon® Control Station: небольших управляющих и сигнальных устройств, сертифицированных для использования во взрывоопасных зонах.

Сертифицированные элементы управления и индикации в корпусах из нержавеющей стали, алюминия или полиэстера.

Вы хотите обеспечить безопасность и возможность управления рабочими процессами в опасных зонах.

Для контроля на рабочей площадке – сертифицированные корпусные решения Klippon® с элементами управления и индикации.

Основные данные для заказа

Версия	Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON STB 1 SS Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), Кнопка с подсветкой — зеленая, 2 HP контакта, -55 °C...55 °C, IP54, IP66
Заказ №	1537230000
Тип	KLIPPON CS STB 1-1
GTIN (EAN)	4050118341416
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2024-08-31T00:00:00+02:00

KLIPPON CS STB 1-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации

Размеры и массы

Глубина	81.5 mm	Глубина (дюймов)	3.2087 inch
Глубина с дополнительными компонентами	96 mm	Высота	120 mm
Высота (в дюймах)	4.7244 inch	Ширина	120 mm
Ширина (в дюймах)	4.7244 inch	Размеры крепежа, ширина	145 mm
Масса нетто	1418 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-55 °C...55 °C	Рабочая температура	
------------------------------	----------------	---------------------	--

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Номер сертификата корпуса

Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO)	LMP 21.0019X
Номер сертификата соединительной коробки (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	Сертификат № (IECEX)	IECEXITA 14.0013X
Сертификат № (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

Общая информация

1 позиция в корпусе	Кнопка с подсветкой — зеленая	Исполнение, контакт	2 HP контакта
Рабочее напряжение, макс.	250 В	Рабочий ток при температуре окружающей среды 40 °C, макс.	1,5 мм² — T6 10 A, 1,5 мм² — T5 16 A, 2,5 мм² — T6 16 A
Рабочий ток при температуре окружающей среды 55 °C, макс.	1,5 мм² — T4 16 A, 1,5 мм² — T5 10 A, 2,5 мм² — T5 16 A	Исполнительные устройства	Кнопка
Цвет исполнительного устройства	зеленый	Отверстия, страница В	1 x M20
Прикрепление крышки	Винт M5 с шестигранной головкой со шлицем и под гаечный ключ 10 мм	Материал уплотнения элементов управления и индикации	EPDM
Материал уплотнения корпуса	Силикон (VMQ)	Момент затяжки для винтов крышки	2.5 Nm
Момент затяжки штифта заземления	7.5 Nm	Внешнее заземление	Штифты заземления M6, нержавеющая сталь
Внутреннее заземление	Шпильки заземления M6 x 10, встроенные в крышку, нержавеющая сталь	Кабельный ввод	VG M20 EXE MS
Обозначение	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db	Область зажима кабельного ввода, макс.	12 mm
Область зажима кабельного ввода, мин.	3 mm	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	2.5 mm²

KLIPPON CS STB 1-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Цвет исполнительного устройства кнопки с подсветкой	зеленый	Вид монтажа	Настенная монтаж
Поверхность	полировка до зеркального блеска	Базовое изделие	KLIPPON STB 1 SS
Ударопрочность	4 Дж по стандарту IEC60079-0	Класс температуры	T4, T5, T6
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)		

Общие данные

Цветовой код	естественного цвета	Вид защиты	IP54, IP66
Таблица цветов (аналогич.)	Not specified		

Данные о материалах

Поверхность	полировка до зеркального блеска	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
-------------	---------------------------------	-------------------	----------------------------------

Корпус

Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)	Отверстия, страница В	1 x M20
-------------------	----------------------------------	-----------------------	---------

Стандартные признаки

Исполнение	Сертифицированные для взрывоопасных зон корпусные решения с элементами управления и индикации	Базовое изделие	KLIPPON STB 1 SS
------------	---	-----------------	----------------------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 9.0	27-18-05-02
ECLASS 9.1	27-18-05-90	ECLASS 10.0	27-18-05-02
ECLASS 11.0	27-18-05-02	ECLASS 12.0	27-18-05-02
ECLASS 13.0	27-18-05-02	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON CS STB 1-1

Изображения

