

KLIPPON CS STB 2.1-7



Контроль на рабочей площадке с использованием Klippon® Control Station: небольших управляющих и сигнальных устройств, сертифицированных для использования во взрывоопасных зонах.

Сертифицированные элементы управления и индикации в корпусах из нержавеющей стали, алюминия или полиэстера.

Вы хотите обеспечить безопасность и возможность управления рабочими процессами в опасных зонах.

Для контроля на рабочей площадке – сертифицированные корпусные решения Klippon® с элементами управления и индикации.

Основные данные для заказа

Версия	Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON STB 2.1 SS Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), Кнопка — красная, Световой модуль — зеленый, Кнопка — зеленая, 2 НЗ контакта, 2 НР контакта, -55 °С...55 °С, IP54, IP66
Заказ №	1537340000
Тип	KLIPPON CS STB 2.1-7
GTIN (EAN)	4050118341393
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-08-31T00:00:00+02:00

Дата создания 01.02.2026 11:50:45 MEZ

KLIPPON CS STB 2.1-7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

Глубина	81.5 mm	Глубина (дюймов)	3.2087 inch
Глубина с дополнительными компонентами	103 mm	Высота	190 mm
Высота (в дюймах)	7.4803 inch	Ширина	150 mm
Ширина (в дюймах)	5.9055 inch	Размеры крепежа, ширина	145 mm
Масса нетто	2200 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-55 °C...55 °C	Рабочая температура	
------------------------------	----------------	---------------------	--

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением		
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c		

Номер сертификата корпуса

Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO)	LMP 21.0019X
Номер сертификата соединительной коробки (IECEx)	IECEx ITA 14.0013X	Сертификат № (IECEx)	IECExITA14.0013X
Сертификат № (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

Общая информация

1 позиция в корпусе	Кнопка — красная	2 позиция в корпусе	Световой модуль — зеленый
3 позиция в корпусе	Кнопка — зеленая	Исполнение, контакт	2 НЗ контакта, 2 НР контакта
Рабочее напряжение, макс.	250 В	Рабочий ток при температуре окружающей среды 40 °C, макс.	1,5 мм ² — Т6 10 А, 1,5 мм ² — Т5 16 А, 2,5 мм ² — Т6 16 А
Рабочий ток при температуре окружающей среды 55 °C, макс.	1,5 мм ² — Т4 16 А, 1,5 мм ² — Т5 10 А, 2,5 мм ² — Т5 16 А	Исполнительные устройства	Кнопка
Цвет исполнительного устройства	красный, зеленый	Отверстия, страница В	1 x M25
Прикрепление крышки	Винт М5 с шестигранной головкой со шлицем и под гаечный ключ 10 мм	Материал уплотнения элементов управления и индикации	EPDM
Материал уплотнения корпуса	Силикон (VMQ)	Момент затяжки для винтов крышки	2.5 Nm
Момент затяжки штифта заземления	7.5 Nm	Внешнее заземление	Штифты заземления М6, нержавеющая сталь
Внутреннее заземление	Шпильки заземления М6 x 10, встроенные в	Кабельный ввод	VG M25 EXE MS

KLIPPON CS STB 2.1-7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

	крышку, нержавеющая сталь		
Обозначение	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db	Область зажима кабельного ввода, макс.	18 mm
Область зажима кабельного ввода, мин.	10 mm	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	2,5 mm ²
Цвет модуля подсветки	зеленый	Вид монтажа	Настенная монтаж
Поверхность	полировка до зеркального блеска	Базовое изделие	KLIPPON STB 2.1 SS
Ударопрочность	4 Дж по стандарту IEC60079-0	Класс температуры	T4, T5, T6
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)		

Общие данные

Цветовой код	естественного цвета	Вид защиты	IP54, IP66
Таблица цветов (аналогич.)	Not specified		

Данные о материалах

Поверхность	полировка до зеркального блеска	Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
-------------	---------------------------------	-------------------	----------------------------------

Корпус

Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)	Отверстия, страница В	1 x M25
-------------------	----------------------------------	-----------------------	---------

Стандартные признаки

Исполнение	Сертифицированные для взрывоопасных зон корпусные решения с элементами управления и индикации	Базовое изделие	KLIPPON STB 2.1 SS
------------	---	-----------------	------------------------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON CS STB 2.1-7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Изображения

www.weidmueller.com

