


VT SF 4/21 MC NE WS V0



Изображение аналогичное



Изделия SlimFix представляют собой маркировочные элементы компактной конструкции для проводов и кабелей. Данные маркировочные элементы можно устанавливать даже после монтажа проводов. Они состоят из материала, не содержащего галогенов, и соответствует классу горючести V0/V2. SlimFix является признанным и официально зарегистрированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Инструмент SF обеспечивает удобство установки даже в случае с маркировочными элементами малого размера.

Преимущества:

- Материал без содержания галогенов.
- Класс горючести V0/V2.
- Признанные и официально зарегистрированные маркировочные элементы для систем организации движения транспортных потоков и т. д.
- Если сечение провода превышает 16,0 мм², требуется фиксация кабельными стяжками.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Основные данные для заказа

Версия	SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 3.6 - 6 мм, 21 x 5.7 мм, белый
Заказ №	1689450001
Тип	VT SF 4/21 MC NE WS V0
GTIN (EAN)	4008190872526
Кол.	288 Штука

VT SF 4/21 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	6.1 mm	Глубина (дюймов)	0.2402 inch
Высота	2.1 mm	Высота (в дюймах)	0.8268 inch
Ширина	5.7 mm	Ширина (в дюймах)	0.2244 inch
Масса нетто	0.61 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-50...120 °C
--------------------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.004 kg CO2 eq.

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	2.5 mm ²	Наружный диаметр провода, макс.	6 mm
Наружный диаметр провода, мин.	3.6 mm	Наружный диаметр провода	3.6 - 6 mm
Сечение соединительного провода	2.5 - 4 mm ²		

Общие данные

Вид печати	Чистый	
Ширина	5.7 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Температурный диапазон, макс..	120 °C	
Температурный диапазон, мин.	-50 °C	
Цветовой код	белый	
Галогены	Нет	
Основной материал	Полиамид 66	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard
Размер маркировочной области	21 x 5.7 mm	
Рекомендованные отрасли промышленности	Транспорт, Производственное оборудование	
совместимый принтер	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Conductor and cable markers	
Температурный диапазон вставки	-50...120 °C	

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

VT SF 4/21 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

