

SKMU PG9-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Версия | SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, PG 9, 2,8 mm, Латунь никелированная |
| Заказ № | 1694080000 |
| Тип | SKMU PG9-MS |
| GTIN (EAN) | 4008190872243 |
| Кол. | 100 Штука |

SKMU PG9-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| RoHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Высота | 2.8 mm | Высота (в дюймах) | 0.1102 inch |
| Масса нетто | 2.2 g | | |

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

Общие данные

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|---------|
| Наружный диаметр | 20.79 mm | Шаг резьбы | 1.41 mm |
| Галогены | Нет | Размер под ключ 1 | 18 mm |
| Толщина | 2.80 mm | Кабельный ввод | PG 9 |
| Основной материал | Латунь никелированная | Резьба (наружная) | PG 9 |
| Резьба (внутренняя) | PG 9 | Длина резьбы | 2.8 mm |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

Изображения

