


## VT SF 3/12 MC NE WS V0



Изображение аналогичное



Изделия SlimFix представляют собой маркировочные элементы компактной конструкции для проводов и кабелей. Данные маркировочные элементы можно устанавливать даже после монтажа проводов. Они состоят из материала, не содержащего галогенов, и соответствует классу горючести V0/V2. SlimFix является признанным и официально зарегистрированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Инструмент SF обеспечивает удобство установки даже в случае с маркировочными элементами малого размера.

Преимущества:

- Материал без содержания галогенов.
- Класс горючести V0/V2.
- Признанные и официально зарегистрированные маркировочные элементы для систем организации движения транспортных потоков и т. д.
- Если сечение провода превышает 16,0 мм<sup>2</sup>, требуется фиксация кабельными стяжками.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

### Основные данные для заказа

Версия	SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 3 - 3.7 мм, 12 x 4.6 мм, белый
Заказ №	<a href="#">1718490001</a>
Тип	VT SF 3/12 MC NE WS V0
GTIN (EAN)	4008190349608
Кол.	640 Штука

**VT SF 3/12 MC NE WS V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	4.8 mm	Глубина (дюймов)	0.189 inch
Высота	12 mm	Высота (в дюймах)	0.4724 inch
Ширина	4.6 mm	Ширина (в дюймах)	0.1811 inch
Масса нетто	0.3 g		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -50...120 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.002 kg CO2 eq.	

**Маркировочные элементы для проводов и кабелей**

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1.5 mm <sup>2</sup>	Наружный диаметр провода, макс.	3.7 mm
Наружный диаметр провода, мин.	3 mm	Наружный диаметр провода	3 - 3.7 mm
Сечение соединительного провода	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>		

**Общие данные**

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9		
Вид печати	Чистый		
Ширина	4.6 mm		
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		
Температурный диапазон, макс..	120 °C		
Температурный диапазон, мин.	-50 °C		
Цветовой код	белый		
Галогены	Нет		
Основной материал	Полиамид 66		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard	
Размер маркировочной области	12 x 4.6 mm		
Рекомендованные отрасли промышленности	Транспорт, Производственное оборудование		
совместимый принтер	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>		
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Conductor and cable markers		
Температурный диапазон вставки	-50...120 °C		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**VT SF 3/12 MC NE WS V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

