

EWS PG16



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	EWS (дренажное устройство), Компенсатор, PG 16, 5 mm, Полиамид
Заказ №	1719730000
Тип	EWS PG16
GTIN (EAN)	4008190352998
Кол.	20 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-05-17T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	EWS M 25X1,5

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Высота	23 mm	Высота (в дюймах)	0.9055 inch
Длина	23 mm	Длина (в дюймах)	0.9055 inch
Масса нетто	12.75 g		

Температуры

Рабочая температура -20 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	Ex e II, II 2 GD	Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	PTB 01 ATEX 1128 X
-------------	------------------	---	--------------------

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	40 °C
Температурный диапазон, мин.	-20 °C	Шаг резьбы	1.41 mm
Размер под ключ 1	27 mm	Вид защиты	IP54
Кабельный ввод	PG	Основной материал	Полиамид
Резьба (наружная)	PG 16	Длина резьбы	5 mm
Внутренний диаметр D2	16.00 mm	Момент затяжки переходника, макс.	5.00 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	5.00 Nm		

Классификации

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-18-28-17
ECLASS 13.0	27-18-28-17	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

Изображения

