

TMC 9/20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ассортимент маркировок для проводов и кабелей Weidmüller предлагает пользователям решения для различных применений. Область применения простирается от тонких проводов до кабелей с большим наружным диаметром. Помимо прочего, ассортимент включает комбинационную систему с отдельными шильдиками, прозрачные гильзы, термоусадочные трубки и маркировки, которые крепятся кабельными стяжками.

Основные данные для заказа

Версия	ТМ-I, Гильза x 9 мм, ПВХ, Цветовой код: прозрачный, Наружный диаметр провода: 10 - 317 мм
Заказ №	1724790000
Тип	TMC 9/20
GTIN (EAN)	4008190373238
Кол.	250 Штука

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	20 mm	Высота (в дюймах)	0.7874 inch
Ширина	9 mm	Ширина (в дюймах)	0.3543 inch
Масса нетто	0.67 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...80 °C
--------------------------------	-------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	150 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	16 mm ²	Наружный диаметр провода, макс.	317 mm
Наружный диаметр провода, мин.	10 mm	Наружный диаметр провода	10 - 317 mm
Сечение соединительного провода	16 - 150 mm ²		

Общие данные

Количество на лист	50	Вид печати	Чистый
Ширина	9 mm	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Температурный диапазон, макс..	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	прозрачный	Галогены	Нет
Основной материал	ПВХ	Напечатанные символы	без
Рекомендованные отрасли промышленности	Транспорт, Производственное оборудование	совместимый принтер	
Температурный диапазон вставки	-40...80 °C		

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		