#### CLI M 2-4 GE/SW + MP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### Изображение аналогичное

Идентификационные маркировочные элементы CLI М надеваются на планки-держатели CLI МН и прикрепляются кабельными стяжками. Данная система особенно подходит для проводов и кабелей большого сечения. Преимущества:

- Комбинированный маркировочный элемент для обозначения кабелей и труб.
- Один размер для всех сечений свыше 16 мм².
- Неограниченные возможности комбинирования.
- Закрытые несъемные маркировочные элементы.
- Очень хорошая разборчивость.

#### Основные данные для заказа

Версия	CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, желтый
Заказ №	<u>1733651738</u>
Тип	CLI M 2-4 GE/SW + MP
GTIN (EAN)	4008190990732
Кол.	100 Штука

Соответствовать





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Ce	ртиф	рикаты
----	------	--------

ROHS

Размеры и массы				
Глубина	3 mm	Глубина (дюймов)	0.1181 inch	
Высота	4 mm	Высота (в дюймах)	0.1575 inch	
Ширина	11.3 mm	Ширина (в дюймах)	0.4449 inch	
Масса нетто	0.12 g			

#### Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Поперечное сечение соединительног провода, макс.	го 500 mm²
Поперечное сечение соединительного 16 mm <sup>2</sup> провода, мин.		Наружный диаметр провода, макс.	317 mm
Наружный диаметр провода, мин.	10 mm	Наружный диаметр провода	10 - 317 mm
Сечение соединительного провода	16 - 500 mm <sup>2</sup>		

#### Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4
Ориентация печатных символов	горизонтально
Вид печати	Стандартный
Метод выполнения печати	горячая штамповка
Исполнение	MultiPack
Ширина	11.3 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Температурный диапазон, макс	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C
Цветовой код	желтый
Галогены	Да
Основной материал	ПВХ, мягкий, не содержит кадмия
Цвет печати	черный
Напечатанные символы	Символы
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки Комплектующая деталь
Рекомендованные отрасли промышленности	Технологические линии, Производственное оборудование
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Component part = Conductor and cable markers
Температурный диапазон вставки	-3080 °C
Выходные данные	+

Статус каталога / Изображения





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

#### Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

### CLI M 2-4 GE/SW + MP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения



Изображение аналогичное





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Держатель



Идентификационные маркировочные элементы CLI M надеваются на планки-держатели CLI MH и прикрепляются кабельными стяжками. Данная система особенно подходит для проводов и кабелей большого сечения. Преимущества:

- Комбинированный маркировочный элемент для обозначения кабелей и труб.
- Один размер для всех сечений свыше 16 мм².
- Неограниченные возможности комбинирования.
- Закрытые несъемные маркировочные элементы.
- Очень хорошая разборчивость.

#### Основные данные для заказа

Тип	CLI MH 110 HSTR	Версия
Заказ №	0189400000	CableLine, Аксессуар, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190144784	
Кол.	100 ST	
Тип	CLI MH 70 HSTR	Версия
Заказ №	0524400000	CableLine, Аксессуар, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190075057	
GIIIV (EAIV)	4000130073037	