Справочный листок технических данных

ZAP ZDU10/16S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

Версия	Z-серия, Концевая пластина
Заказ №	1739660000
Тип	ZAP ZDU10/16S
GTIN (EAN)	4008190957117
Кол.	20 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2023-03-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	AEP ITB 16 BB 2C

Справочный листок технических данных

ZAP ZDU10/16S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	40.53 mm	Глубина (дюймов)	1.5957 inch
Высота	88.7 mm	Высота (в дюймах)	3.4921 inch
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	5.43 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50	Температура при длительном использовании, макс.	120

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

с фиксатором	Да	Указание по установке	Непосредственный монтаж

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение	Концевая пластина

Размеры

Смещение TS 15	17 mm

Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификации

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		