

VT SF 5/12 MC NE GE V0


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изделия SlimFix представляют собой маркировочные элементы компактной конструкции для проводов и кабелей. Данные маркировочные элементы можно устанавливать даже после монтажа проводов. Они состоят из материала, не содержащего галогенов, и соответствует классу горючести V0/V2. SlimFix является признанным и официально зарегистрированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Инструмент SF обеспечивает удобство установки даже в случае с маркировочными элементами малого размера.

Преимущества:

- Материал без содержания галогенов.
- Класс горючести V0/V2.
- Признанные и официально зарегистрированные маркировочные элементы для систем организации движения транспортных потоков и т. д.
- Если сечение провода превышает 16,0 мм², требуется фиксация кабельными стяжками.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 4.7 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, желтый |
| Заказ № | 1746040004 |
| Тип | VT SF 5/12 MC NE GE V0 |
| GTIN (EAN) | 4008190986438 |
| Кол. | 160 Штука |

VT SF 5/12 MC NE GE V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 8 mm | Глубина (дюймов) | 0.315 inch |
| Высота | 12 mm | Высота (в дюймах) | 0.4724 inch |
| Ширина | 7.4 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2913 inch |
| Масса нетто | 0.79 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -50...120 °C

Экологическое соответствие изделия

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения | | |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% | | |
| Углеродный след продукта | Производственный цикл | 0.005 kg CO2 eq. | |

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|--|-----------------------|---|-------------------|
| Галогены | Нет | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 6 mm ² |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 4 mm ² | Наружный диаметр провода, макс. | 7.4 mm |
| Наружный диаметр провода, мин. | 4.7 mm | Наружный диаметр провода | 4.7 - 7.4 mm |
| Сечение соединительного провода | 4 - 6 mm ² | | |

Общие данные

| | | | |
|--|---|-----------|--|
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 4 | | |
| Вид печати | Чистый | | |
| Ширина | 7.4 mm | | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |
| Температурный диапазон, макс.. | 120 °C | | |
| Температурный диапазон, мин. | -50 °C | | |
| Цветовой код | желтый | | |
| Галогены | Нет | | |
| Основной материал | Полиамид 66 | | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки | MultiCard | |
| Размер маркировочной области | 12 x 7.4 mm | | |
| Рекомендованные отрасли промышленности | Транспорт, Производственное оборудование | | |
| совместимый принтер | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 | | |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 MultiCard = Conductor and cable markers | | |
| Температурный диапазон вставки | -50...120 °C | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

VT SF 5/12 MC NE GE V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

