## Справочный листок технических данных

## **KLBUE 15-32 CPF**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображение изделия







Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

#### Основные данные для заказа

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для присоеди- нения экрана, Сталь
Заказ №	<u>1752711001</u>
Тип	KLBUE 15-32 CPF
GTIN (EAN)	4032248044443
Кол.	10 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

ROHS	COOTRATCTROPOT			
	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	64 mm	Глубина (дюймов)	2.5197 inch	
Высота	32 mm	Высота (в дюймах)	1.2598 inch	
Ширина	33.5 mm	Ширина (в дюймах)	1.3189 inch	
Масса нетто	84.5 g			
Температуры				
Гемпература хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Температура при длительном	-60 °C	Температура при длительном	130 °C	
использовании, мин.		использовании, макс.		
Экологическое соответствие	э изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ния		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.226 kg CO2 eq.		
Дополнительные технически	1е данные			
Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Проверенное на взрывозащищенност исполнение	ь Да		МОПТАЖ	
Общие сведения				
Указание по установке	Непосредственный Укомплектованная монтажная рейка TS 27 монтаж		TS 27	
Параметры системы				
Исполнение	для подсоединения	Требуется концевая пластина Нет		
Укомплектованная монтажная рейка	экрана ка TS 27			
 Размеры			<u> </u>	
Шаг в мм (Р)	36.00 mm			
Расчетные данные				
_	32 mm²			
Расчетное сечение				
Характеристики материала				
<b>Характеристики материала</b> Основной материал	Сталь	Цветовой код	серый	
<b>Характеристики материала</b> Основной материал	Сталь None	Цветовой код	серый	
Характеристики материала Основной материал Класс пожаростойкости UL 94	None	Цветовой код	серый	
Расчетное сечение <b>Характеристики материала</b> Основной материал  Класс пожаростойкости UL 94 <b>Зажимаемые провода (расче</b> Длина зачистки изоляции	None	Цветовой код Вид соединения	серый	

Дата создания 28.11.2025 11:45:51 МЕХ

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Диаметр кабеля, мин.	15 mm	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	32 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	15 mm <sup>2</sup>		

### Классификации

	<u> </u>		
ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

#### Сталь



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

#### Основные данные для заказа

Тип	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Версия	
Заказ №	<u>1802690000</u>	Клеммная рейка, Монтажные рейки, Сталь, оцинкованный,	
GTIN (EAN)	4032248257201	Ширина: 2000 mm, Высота: 27 mm, Глубина: 12.5 mm	
Кол.	2 M		