

ZBS1 F.D SET

Изображение изделия



Изображение аналогичное

Дополнительное соединение позволяет отдельно регулировать ступени напряжения. Это можно использовать, например, для аварийного источника питания перед главным выключателем или просто в качестве дополнительного соединения.

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Компонентный штекер, 6 А
Заказ №	1764550000
Тип	ZBS1 F.D SET
GTIN (EAN)	4032248113644
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2022-09-30T00:00:00+02:00

ZBS1 F.D SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	48 mm	Глубина (дюймов)	1.8898 inch
Высота	22.3 mm	Высота (в дюймах)	0.878 inch
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch
Масса нетто	3.65 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50	Температура при длительном использовании, макс.	120

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	втычной	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность	Нет		
исполнение			

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	вилка
------------	-------

Размеры

Шаг в мм (P)	10.00 mm
--------------	----------

Расчетные данные

Номинальное напряжение	250 V	Номинальное напряжение пост. тока	250 V
Номинальный ток	6 A	Номинальное импульсное напряжение	4 кВ
Степень загрязнения	3		

Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	прочее
----------------	--------

ZBS1 F.D SET

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC002018	ETIM 7.0	EC002018
ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 9.0	27-14-11-49
ECLASS 9.1	27-14-11-49	ECLASS 10.0	27-14-11-49
ECLASS 11.0	27-14-11-49	ECLASS 12.0	27-14-11-49
ECLASS 13.0	27-25-03-05	ECLASS 14.0	27-25-03-05
ECLASS 15.0	27-25-03-05		