

SAI-Y-5-SO M12/8

Подобно иллюстрации



Основные данные для заказа

Версия	Y-образный соединитель, M12/M8
Заказ №	1771290000
Тип	SAI-Y-5-SO M12/8
GTIN (EAN)	4050118369083
Кол.	1 Штука

SAI-Y-5-SO M12/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто

14.96 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Общие данные

Количество полюсов	5	Кодировка	M12 = с A-кодировкой, M8 = отсутствует
Соединительная резьба	M12/M8	Поверхность контакта	Au (золото)
Основной материал корпуса	PUR	Номинальное напряжение	24 V
Номинальный ток	4 A	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	≥ 100	Степень загрязнения	3
Соединение 1	M12/M8	Соединение 2	Винт
Экранированное соединение	Нет	Диапазон температур корпуса	-25...+85 °C
Наружный диаметр провода	-		

Данные соединений

Групповой выход — вставной разъем	Штекер M12	Одиночный выход 1 — вставной разъем	Гнездо M8
Одиночный выход 2 — вставной разъем	Гнездо M8	Момент затяжки	M12: 0,8–1,2 Нм, M8: 0,5–0,6 Нм

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	5	Кодировка	M12 = с A-кодировкой, M8 = отсутствует
Поверхность контакта	Au (золото)	Основной материал корпуса	PUR
Номинальное напряжение	24 V	Номинальный ток	4 A
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	≥ 100
Степень загрязнения	3	Экранированное соединение	Нет
Диапазон температур корпуса	-25...+85 °C		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
---------------------------	----------------------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925

SAI-Y-5-SO M12/8

Технические данные

ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Изображения

Схема соединений

