

## AP 100 GR 7032


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

### Основные данные для заказа

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Версия     | SAK-серия, Концевая пластина, 27.2 mm, серый, Непосредственный монтаж |
| Заказ №    | <a href="#">1773410000</a>                                            |
| Тип        | AP 100 GR 7032                                                        |
| GTIN (EAN) | 4032248141111                                                         |
| Кол.       | 20 Штука                                                              |

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |          |                   |             |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 23.8 mm  | Глубина (дюймов)  | 0.937 inch  |
| Высота      | 104.8 mm | Высота (в дюймах) | 4.126 inch  |
| Ширина      | 27.2 mm  | Ширина (в дюймах) | 1.0709 inch |
| Масса нетто | 7.15 g   |                   |             |

### Температуры

|                                                |                |                                                 |               |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|
| Температура хранения                           | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды                    | -5 °C...40 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C         | Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C        |

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Общие данные

|                            |          |            |      |
|----------------------------|----------|------------|------|
| Цветовой код               | серый    | Вид защиты | IP20 |
| Таблица цветов (аналогич.) | RAL 7035 |            |      |

### Данные о материалах

|                             |     |                   |       |
|-----------------------------|-----|-------------------|-------|
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Основной материал | PA 66 |
|-----------------------------|-----|-------------------|-------|

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC002779    |
| ETIM 10.0   | EC002779    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |             |             |