

## HDC 64D TSLU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование.

Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

### Основные данные для заказа

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки, Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий, Типоразмер кабельных вводов: M 32 |
| Заказ №    | <a href="#">1786810000</a>  |
| Тип        | HDC 64D TSLU 1M32G  |
| GTIN (EAN) | 4032248204052   |
| Кол.       | 1 Штука   |

## HDC 64D TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | Соответствовать         |
| UL File Number Search | <a href="#">Сайт UL</a> |
| Сертификат № (cURus)  | E92202                  |

## Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Высота      | 76 mm   | Высота (в дюймах) | 2.9921 inch |
| Ширина      | 45.5 mm | Ширина (в дюймах) | 1.7913 inch |
| Масса нетто | 333 g   |                   |             |

## Температуры

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Предельная температура | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------|-------------------|

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

|                         |                         |                       |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Химическая стойкость    | Вещество                | Ацетон                |
|                         | Химическая устойчивость | Условная стойкость    |
|                         | Вещество                | Масло для сверления   |
|                         | Химическая устойчивость | Стойкость             |
|                         | Вещество                | Дизельное топливо     |
|                         | Химическая устойчивость | Стойкость             |
|                         | Вещество                | Этиловый спирт        |
|                         | Химическая устойчивость | Стойкость             |
|                         | Вещество                | Трансмиссионное масло |
|                         | Химическая устойчивость | Стойкость             |
|                         | Вещество                | Гидравлическое масло  |
|                         | Химическая устойчивость | Стойкость             |
|                         | Вещество                | Хладагент             |
|                         | Химическая устойчивость | Стойкость             |
|                         | Вещество                | Бензин                |
|                         | Химическая устойчивость | Стойкость             |
|                         | Вещество                | Отпотевшее масло      |
|                         | Химическая устойчивость | Стойкость             |
|                         | Вещество                | Высокосортный бензин  |
|                         | Химическая устойчивость | Условная стойкость    |
| Вещество                | Вода                    |                       |
| Химическая устойчивость | Стойкость               |                       |
| Вещество                | УФ                      |                       |
| Химическая устойчивость | Нестабильность          |                       |
| Вещество                | Озон                    |                       |
| Химическая устойчивость | Нестабильность          |                       |

## Габаритные размеры

|                |           |                  |       |
|----------------|-----------|------------------|-------|
| Кабельный вход | с резьбой | Ширина корпуса C | 43 mm |
| Длина корпуса  | 120 mm    | Высота корпуса B | 76 mm |

## HDC 64D TSLU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Исполнение

|                                   |   |                                    |  |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|
| Типоразмер кабельных вводов       | M 32  | Верхняя часть/нижняя часть/крышка  | Верхняя часть                          |
| Крышка                            | без крышки                                    | Количество кабельных входов сверху | 0                                      |
| Количество кабельных входов сбоку | 1   | Исполнение корпуса                 | Вход кабеля сбоку,<br>Корпус для вилки |
| Исполнение затворной системы      | Продольная скоба для фиксации на нижней части | Конструкция                        | высокий                                |
| Типоразмер установки              | 8   | Кабельный вход                     | с резьбой                              |
| Тип                               | вилка   | Исполнение скобы                   | Продольная скоба                       |
| Уплотнение                        | без уплотнения                                | Резьба (внутренняя)                | M 32                                   |
| Цвет (RAL)                        | RAL 7035                                      | BG                                 | 8                                      |
| Подходит для ModuPlug®            | Да  |                                    |  |

## Общие данные

|                             |                                 |             |                     |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|
| Основной материал корпуса   | Алюминиевое литье под давлением | Поверхность | Порошковое покрытие |
| Вид защиты                  | IP65, во вставленном состоянии  | Корпуса ЭМС | Нет                 |
| Материал запорного элемента | Нержавеющая сталь               |             |                     |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 64D TSLU 1M32G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 64D TSLU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

## Корпус цоколя



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | HDC 24B SDLU 2PG21G        | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1214500000</a> | HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях, |
| GTIN (EAN) | 4008190153021              | Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, с крышкой, Типоразмер кабельных вводов: PG 21            |
| Кол.       | 1 ST                       |  |
| Тип        | HDC 24B SLU 2PG21G         | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1662720000</a> | HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях, |
| GTIN (EAN) | 4008190419240              | Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: PG 21                       |
| Кол.       | 1 ST                       |  |
| Тип        | HDC 64D SDLU 2PG29G        | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1663040000</a> | HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях, |
| GTIN (EAN) | 4008190419561              | Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий, с крышкой, Типоразмер кабельных вводов: PG 29                |
| Кол.       | 1 ST                       |  |
| Тип        | HDC 64D SLU 2M32G          | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1786900000</a> | HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях, |
| GTIN (EAN) | 4032248204144              | Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий, Типоразмер кабельных вводов: M 32                            |
| Кол.       | 1 ST                       |  |
| Тип        | HDC 64D SLU 2M25G          | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1786910000</a> | HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях, |
| GTIN (EAN) | 4032248204151              | Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий, Типоразмер кабельных вводов: M 25                            |
| Кол.       | 1 ST                       |  |
| Тип        | HDC 64D SDLU 2M32G         | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1786940000</a> | HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях, |
| GTIN (EAN) | 4032248204182              | Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий, с крышкой, Типоразмер кабельных вводов: M 32                 |
| Кол.       | 1 ST                       |  |

## HDC 64D TSLU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | HDC 64D SDLU 2M25G         | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1786950000</a> | HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях, Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий, с крышкой, Типоразмер кабельных вводов: M 25     |
| GTIN (EAN) | 4032248204199              |   |
| Кол.       | 1 ST                       |   |
| Тип        | HDC 24B SLU 2M25G          | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1787880000</a> | HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 25            |
| GTIN (EAN) | 4032248205325              |   |
| Кол.       | 1 ST                       |   |
| Тип        | HDC 24B SDLU 2M25G         | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1787900000</a> | HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, с крышкой, Типоразмер кабельных вводов: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205349              |   |
| Кол.       | 1 ST                       |   |
| Тип        | HDC 24B SDLU 1M25G         | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1901480000</a> | HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, с крышкой, Типоразмер кабельных вводов: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248521364              |   |
| Кол.       | 1 ST                       |   |
| Тип        | HDC 24B SLU 1M25G          | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1901560000</a> | HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 25            |
| GTIN (EAN) | 4032248521395              |   |
| Кол.       | 1 ST                       |   |
| Тип        | HDC 64D SDLU 1M25G         | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1904430000</a> | HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях, Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий, с крышкой, Типоразмер кабельных вводов: M 25     |
| GTIN (EAN) | 4032248585106              |   |
| Кол.       | 1 ST                       |   |
| Тип        | HDC 64D SDLU 1M32G         | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1904440000</a> | HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях, Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий, с крышкой, Типоразмер кабельных вводов: M 32     |
| GTIN (EAN) | 4032248585212              |   |
| Кол.       | 1 ST                       |   |
| Тип        | HDC 64D SLU 1M25G          | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1904480000</a> | HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях, Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий, Типоразмер кабельных вводов: M 25                |
| GTIN (EAN) | 4032248585090              |   |
| Кол.       | 1 ST                       |   |
| Тип        | HDC 64D SLU 1M32G          | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1904490000</a> | HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях, Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий, Типоразмер кабельных вводов: M 32                |
| GTIN (EAN) | 4032248585618              |   |
| Кол.       | 1 ST                       |   |

## HDC 64D TSLU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessories

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Проходной корпус



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | HDC 24B ALU                | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1213900000</a> | HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65,      |
| GTIN (EAN) | 4008190176303              | во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа,      |
| Кол.       | 1 ST                       | Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,   |
|            |                            | Типоразмер кабельных вводов: 8p8e                             |
| Тип        | HDC 24B ADLU               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1214300000</a> | HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65,      |
| GTIN (EAN) | 4008190083090              | во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа,      |
| Кол.       | 1 ST                       | Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, с |
|            |                            | крышкой, Типоразмер кабельных вводов: 8p8e                    |

## HDC 64D TSLU 1M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessories

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Корпус соединения



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | HDC 24В KLU 1M25G          | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1968340000</a> | HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для соединений, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248689378              |   |
| Кол.       | 1 ST                       |   |