



Изображение изделия



Изображение аналогичное

Гнездовые разъемы с винтовой системой с зажимным хомутом для подключения проводов с шагом 3,50 мм. Они обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование.

Основные данные для заказа

|                      |                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия               | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 270°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик |
| Заказ №              | <a href="#">1639590000</a>                                                                                                                                 |
| Тип                  | BL 3.50/14/270 SN OR BX                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)           | 4008190277147                                                                                                                                              |
| Кол.                 | 36 Штука                                                                                                                                                   |
| Продуктное отношение | IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14                                                                                     |
| Упаковка             | Ящик                                                                                                                                                       |

**BL 3.50/14/270 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | Соответствовать         |
| UL File Number Search | <a href="#">Сайт UL</a> |
| Сертификат № (UR)     | E60693                  |

### Размеры и массы

|             |          |                   |             |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 22.45 mm | Глубина (дюймов)  | 0.8839 inch |
| Высота      | 12 mm    | Высота (в дюймах) | 0.4724 inch |
| Ширина      | 49 mm    | Ширина (в дюймах) | 1.9291 inch |
| Масса нетто | 13.82 g  |                   |             |

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |                  |  |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |                  |  |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |                  |  |
| Углеродный след продукта    | Производственный цикл        | 0,589 kg CO2 eq. |  |

### Упаковка

|          |           |            |           |
|----------|-----------|------------|-----------|
| Упаковка | Ящик      | Длина VPE  | 350.00 mm |
| VPE с    | 142.00 mm | Высота VPE | 31.00 mm  |

### Типовые испытания

|                                        |                |                                                                                                         |                                  |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Испытание: Прочность маркировки        | Стандарт       | DIN EN 61984, раздел 7.3.2/09.02, используя образец из DIN EN 60068-2-70/07.96                          |                                  |
|                                        | Испытание      | отметка о происхождении, обозначение типа, сертификация и маркировка SEV, сертификация и маркировка CSA |                                  |
|                                        | Оценивание     | доступно                                                                                                |                                  |
|                                        | Испытание      | прочность                                                                                               |                                  |
|                                        | Оценивание     | пройдено                                                                                                |                                  |
| Испытание: Недействие (незаменимость)  | Стандарт       | DIN EN 61984, раздел 6.3 и 6.9.1/09.02, DIN IEC 60512, часть 7, раздел 5/05.94                          |                                  |
|                                        | Испытание      | развернуто на 180° с кодирующими элементами                                                             |                                  |
|                                        | Оценивание     | пройдено                                                                                                |                                  |
| Испытание: Зажимное поперечное сечение | Стандарт       | DIN EN 60999-1, раздел 7 и 9.1/12.00, DIN EN 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/12.99                            |                                  |
|                                        | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение                                                                    | цельный 0,2 мм <sup>2</sup>      |
|                                        |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                                    | многожильный 0,2 мм <sup>2</sup> |
|                                        |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                                    | цельный 1,5 мм <sup>2</sup>      |
|                                        |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                                    | многожильный 1,5 мм <sup>2</sup> |
|                                        |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                                    | AWG 28/1                         |
|                                        |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                                    | AWG 28/19                        |
|                                        |                | Тип провода и его поперечное сечение                                                                    | AWG 16/1                         |

**Технические данные**

|                                                               |                |                                      |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 16/19                              |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |                                        |
|                                                               | Стандарт       | DIN EN 60999-1, раздел 9.4/12.00     |                                        |
|                                                               | Требование     | 0,2 кг                               |                                        |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 28/1                               |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 28/19                              |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |                                        |
|                                                               | Требование     | 0,3 кг                               |                                        |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | 2 × AWG 24/1                           |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | 2 × AWG 24/19 с кабельным наконечником |
| Испытание на выдергивание                                     | Оценивание     | пройдено                             |                                        |
|                                                               | Требование     | 0,4 кг                               |                                        |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | цельный 1,5 мм <sup>2</sup>            |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | многожильный 1,5 мм <sup>2</sup>       |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 16/7                               |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |                                        |
|                                                               | Стандарт       | DIN EN 60999-1, раздел 9.5/12.00     |                                        |
|                                                               | Требование     | ≥5 N                                 |                                        |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 28/1                               |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 28/19                              |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |                                        |
|                                                               | Требование     | ≥10 N                                |                                        |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | 2 × AWG 24/1                           |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | 2 × AWG 24/19 с кабельным наконечником |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |                                        |
|                                                               | Требование     | ≥40 N                                |                                        |
|                                                               | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение | H05V-U1.5                              |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | H05V-K1.5                              |
|                                                               |                | Тип провода и его поперечное сечение | AWG 16/7                               |
|                                                               | Оценивание     | пройдено                             |                                        |

**Системные параметры**

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Серия изделия               | OMNIMATE Signal — серия BL/SL 3.50 |
| Вид соединения              | Полевое соединение                 |
| Метод проводного соединения | Винтовое соединение                |
| Шаг в мм (P)                | 3.50 mm                            |
| Шаг в дюймах (P)            | 0.138 "                            |
| Направление вывода кабеля   | 270°                               |
| Количество полюсов          | 14                                 |
| L1 в мм                     | 45.50 mm                           |
| L1 в дюймах                 | 1.791 "                            |
| Количество рядов            | 1                                  |
| Количество полюсных рядов   | 1                                  |

**BL 3.50/14/270 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

|                                                 |                                                |                      |       |         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------|---------|
| Расчетное сечение                               | 1.5 mm <sup>2</sup>                            |                      |       |         |
| Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 | защита от доступа пальцем                      |                      |       |         |
| Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470   | IP 20 с проникновением/IP 10 без проникновения |                      |       |         |
| Вид защиты                                      | IP20, в полностью смонтированном состоянии     |                      |       |         |
| Объемное сопротивление                          | ≤5 mΩ                                          |                      |       |         |
| Кодируемый                                      | Да                                             |                      |       |         |
| Длина зачистки изоляции                         | 6 mm                                           |                      |       |         |
| Зажимной винт                                   | M 2                                            |                      |       |         |
| Лезвие отвертки                                 | 0,4 x 2,5                                      |                      |       |         |
| Лезвие отвертки стандартное                     | DIN 5264                                       |                      |       |         |
| Циклы коммутации                                | 25                                             |                      |       |         |
| Усилие вставки на полюс, макс.                  | 7 N                                            |                      |       |         |
| Усилие вытягивания на полюс, макс.              | 5 N                                            |                      |       |         |
| Момент затяжки                                  | Тип момента затяжки                            | Подключение проводов |       |         |
|                                                 | Информация по использованию                    | Момент затяжки       | мин.  | 0.2 Nm  |
|                                                 |                                                |                      | макс. | 0.25 Nm |

## Данные о материалах

|                                       |          |                                       |                            |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------|
| Изоляционный материал                 | PBT      | Цветовой код                          | оранжевый                  |
| Таблица цветов (аналогич.)            | RAL 2000 | Группа изоляционного материала        | IIIa                       |
| Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≥ 200    | Moisture Level (MSL)                  |                            |
| Класс пожаростойкости UL 94           | V-0      | Материал контакта                     | Сплав меди                 |
| Поверхность контакта                  | луженые  | Структура слоев штепсельного контакта | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| Температура хранения, мин.            | -40 °C   | Температура хранения, макс.           | 70 °C                      |
| Рабочая температура, мин.             | -50 °C   | Рабочая температура, макс.            | 100 °C                     |
| Температурный диапазон монтажа, мин.  | -30 °C   | Температурный диапазон монтажа, макс. | 100 °C                     |

## Провода, подходящие для подключения

|                                                                          |                                 |                                     |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                                                                          |                                 |                                     |                            |
| Диапазон зажима, мин.                                                    |                                 | 0.08 mm <sup>2</sup>                |                            |
| Диапазон зажима, макс.                                                   |                                 | 1.5 mm <sup>2</sup>                 |                            |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.                       |                                 | AWG 28                              |                            |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.                      |                                 | AWG 14                              |                            |
| Одножильный, мин. H05(07) V-U                                            |                                 | 0.2 mm <sup>2</sup>                 |                            |
| Одножильный, макс. H05(07) V-U                                           |                                 | 1.5 mm <sup>2</sup>                 |                            |
| Гибкий, мин. H05(07) V-K                                                 |                                 | 0.2 mm <sup>2</sup>                 |                            |
| Гибкий, макс. H05(07) V-K                                                |                                 | 1.5 mm <sup>2</sup>                 |                            |
| С наконечником DIN 46 228/4, мин.                                        |                                 | 0.2 mm <sup>2</sup>                 |                            |
| С наконечником DIN 46 228/4, макс.                                       |                                 | 1.5 mm <sup>2</sup>                 |                            |
| с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. |                                 | 0.2 mm <sup>2</sup>                 |                            |
| С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс.                    |                                 | 1.5 mm <sup>2</sup>                 |                            |
| Нутрометр в соответствии с EN 60999 2,4 мм x 1,5 мм<br>a x b; ø          |                                 |                                     |                            |
| Зажимаемый проводник                                                     | Сечение подсоединяемого провода | Тип тонкожильный провод             |                            |
|                                                                          |                                 | номин. 0.5 mm <sup>2</sup>          |                            |
|                                                                          | кабельный наконечник            | Длина снятия изоляции               | номин. 8 mm                |
|                                                                          |                                 | Рекомендованная обжимная втулка для | <a href="#">H0.5/12 OR</a> |

Технические данные

|                      |  |                                                              |                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  | фиксации концов проводов                                     |                                                                                                                                                                              |
|                      |  | Длина снятия изоляции                                        | номин. 6 mm                                                                                                                                                                  |
|                      |  | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0.5/6</a>                                                                                                                                                       |
|                      |  | Сечение подсоединяемого провода                              | Тип тонкожильный провод<br>номин. 0.75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                       |
| кабельный наконечник |  | Длина снятия изоляции                                        | номин. 8 mm                                                                                                                                                                  |
|                      |  | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0.75/12 W</a>                                                                                                                                                   |
|                      |  | Длина снятия изоляции                                        | номин. 6 mm                                                                                                                                                                  |
|                      |  | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0.75/6</a>                                                                                                                                                      |
|                      |  | Сечение подсоединяемого провода                              | Тип тонкожильный провод<br>номин. 1 mm <sup>2</sup>                                                                                                                          |
|                      |  | кабельный наконечник                                         | Длина снятия изоляции<br>номин. 8 mm                                                                                                                                         |
|                      |  | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H1.0/12 GE</a>                                                                                                                                                   |
|                      |  | Длина снятия изоляции                                        | номин. 6 mm                                                                                                                                                                  |
|                      |  | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H1.0/6</a>                                                                                                                                                       |
|                      |  | Сечение подсоединяемого провода                              | Тип тонкожильный провод<br>номин. 0.25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                       |
| кабельный наконечник |  | Длина снятия изоляции                                        | номин. 8 mm                                                                                                                                                                  |
|                      |  | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0.25/10 HBL</a>                                                                                                                                                 |
|                      |  | Длина снятия изоляции                                        | номин. 5 mm                                                                                                                                                                  |
|                      |  | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0.25/5</a>                                                                                                                                                      |
|                      |  | Сечение подсоединяемого провода                              | Тип тонкожильный провод<br>номин. 0.34 mm <sup>2</sup>                                                                                                                       |
|                      |  | кабельный наконечник                                         | Длина снятия изоляции<br>номин. 8 mm                                                                                                                                         |
|                      |  | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0.34/10 TK</a>                                                                                                                                                  |
|                      |  | Текст ссылки                                                 | Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P), Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения. |

## Технические данные

### Номинальные характеристики по IEC

|                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| пройдены испытания по стандарту                                                                        | IEC 60664-1, IEC 61984 | Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C)                                                    | 12 A               |
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)                                                   | 10 A                   | Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)                                                    | 10 A               |
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C)                                                   | 8 A                    | Номинальное импульсное напряжение 320 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2   |                    |
| Номинальное импульсное напряжение 160 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2  |                        | Номинальное импульсное напряжение 160 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3  |                    |
| Номинальное импульсное напряжение 2.5 kV при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2  |                        | Номинальное импульсное напряжение 2.5 kV при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2 |                    |
| Номинальное импульсное напряжение 2.5 kV при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3 |                        | Устойчивость к воздействию кратковременного тока                                                       | 3 x 1 сек. с 100 A |

### Номинальные характеристики по CSA

|                                                     |                                                                                                                     |                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Институт (CSA)                                      | CSA                                                                                                                 | Сертификат № (CSA)                                  | 154685-1318353 |
| Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) | 300 V                                                                                                               | Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) | 300 V          |
| Номинальный ток (группа использования B/CSA)        | 10 A                                                                                                                | Номинальный ток (группа использования D/CSA)        | 10 A           |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.  | AWG 28                                                                                                              | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14         |
| Ссылка на утвержденные значения                     | В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |                                                     |                |

### Номинальные характеристики по UL 1059

|                                                         |                                                                                                                     |                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Институт (UR)                                           | UR                                                                                                                  | Сертификат № (UR)                                       | E60693 |
| Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) | 300 V                                                                                                               | Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 300 V  |
| Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)        | 8 A                                                                                                                 | Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)        | 8 A    |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.      | AWG 28                                                                                                              | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.     | AWG 14 |
| Ссылка на утвержденные значения                         | В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |                                                         |        |

### Важное примечание

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу. |  |  |
| Примечания       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Additional variants on request</li> <li>Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |  |  |

**BL 3.50/14/270 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные


- Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

## Классификации


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002638    | ETIM 7.0    | EC002638    |
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 9.0  | 27-44-03-09 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-03-09 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
| ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

Изображения


Dimensional drawing



Graph



Graph



**BL 3.50/14/270 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Кодирующие элементы



Соединяет только то, что требуется соединить: правильное соединение в нужном месте.

Кодирующие элементы и замковые устройства четко обозначают соединительные элементы в процессе изготовления и эксплуатации

Кодирующие элементы и замковые устройства вставляются перед сборкой или во время фазы сборки кабеля. Альтернатива Weidmüller: настройка онлайн с помощью конфигуратора вариантов для предварительной кодировки перед доставкой.

Неправильная сборка на плате и неправильное подключение соединительных элементов больше невозможно.

Преимущество: отсутствие поиска и устранения неисправностей в процессе производства и эксплуатационных ошибок пользователя.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | BL SL 3.5 KO OR            | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1693430000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Элемент |
| GTIN (EAN) | 4008190867447              | кодировки, оранжевый, Количество полюсов: 1              |
| Кол.       | 100 ST                     |                                                          |
| Тип        | BL SL 3.5 KO SW            | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">1610100000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Элемент |
| GTIN (EAN) | 4008190187637              | кодировки, черный, Количество полюсов: 1                 |
| Кол.       | 100 ST                     |                                                          |

## BL 3.50/14/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Сопрягаемые детали

### SLD 3.50/90F




Двухуровневый штекерный соединитель для пайки волной припоя с шагом 3,50 мм. Варианты исполнения соединителя: открытый, закрытый и с фланцем. Штекерные разъемы обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. Упаковка — картонная коробка.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SLD 3.50/28/90F 3.2SN O... | Версия                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1633930000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                             |
| GTIN (EAN) | 4008190258382              | соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm,                                     |
| Кол.       | 20 ST                      | Количество полюсов: 28, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |

### SLD 3.50V/180F




Двухуровневый, ступенчатый штекерный соединитель для пайки волной припоя с шагом 3,50 мм. Предлагаемые варианты исполнения: закрытый и с фланцем. Штекерные разъемы обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SLD 3.50 V/28/180F 3.2 ... | Версия                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1641300000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                              |
| GTIN (EAN) | 4008190279707              | соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm,                                      |
| Кол.       | 10 ST                      | Количество полюсов: 28, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |

### SLD 3.50V/90F



Двухуровневый, ступенчатый штекерный соединитель для пайки волной припоя с шагом 3,50 мм. Предлагаемые варианты исполнения: закрытый и с фланцем. Штекерные разъемы обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование.

## BL 3.50/14/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Сопрягаемые детали

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SLD 3.50 V/28/90F 3.2 S... | Версия                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1642430000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                             |
| GTIN (EAN) | 4008190280956              | соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm,                                     |
| Кол.       | 10 ST                      | Количество полюсов: 28, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |

### SL 3.50/135F




Штекерные соединители для пайки волной припоя с шагом 3,50 мм

- Направление подключения: параллельно (90°), прямо (180°) или под углом (135°) к печатной плате
- Варианты исполнения: с винтовым фланцем (F)
- Упаковка — картонная коробка (BX)
- Штекерный соединитель допускает кодирование

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL 3.50/14/135F 3.2SN O... | Версия                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1643450000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                              |
| GTIN (EAN) | 4008190282219              | соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm,                                      |
| Кол.       | 30 ST                      | Количество полюсов: 14, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |

### SL-SMT 3.5/180G Box



Термостойкий штекерный соединитель, шаг 3,50 мм.

- Направление вставки параллельное (90°), прямое 180° или изогнутое (135°) по отношению к печатной плате
- Варианты исполнения корпуса: закрытая сторона (G), винтовой фланец (F), фланец под пайку (LF) или фланец под пайку с фиксацией (RF)
- Оптимизировано для процесса SMT
- Длина штифта 3,2 мм, универсальный, для любых способов пайки
- Длина штырькового вывода 1,5 мм, оптимизировано для пайки расплавлением полуды
- Упаковка — коробка (BX) или лента на бобине (RL)
- Можно выполнить кодировку вилочного соединителя

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL-SMT 3.50/14/180G 1.5... | Версия                                                                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1753102001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248131006              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR                                                     |
| Кол.       | 50 ST                      | под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик |

## BL 3.50/14/270 SN OR BX


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Сопрягаемые детали

### SL 3.50/90F




Штекерные соединители для пайки волной припоя с шагом 3,50 мм

- Направление подключения: параллельно (90°), прямо (180°) или под углом (135°) к печатной плате
- Варианты исполнения: с винтовым фланцем (F)
- Упаковка — картонная коробка (BX)
- Штекерный соединитель допускает кодирование

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL 3.50/14/90F 3.2SN OR... | Версия                                                                                       |
| Заказ №    | <a href="#">1607160000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                             |
| GTIN (EAN) | 4008190003340              | соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm,                                     |
| Кол.       | 50 ST                      | Количество полюсов: 14, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |

### SL 3.50/180F



Штекерные соединители для пайки волной припоя с шагом 3,50 мм

- Направление подключения: параллельно (90°), прямо (180°) или под углом (135°) к печатной плате
- Варианты исполнения: с винтовым фланцем (F)
- Упаковка — картонная коробка (BX)
- Штекерный соединитель допускает кодирование

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL 3.50/14/180F 3.2SN O... | Версия                                                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1607620000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                              |
| GTIN (EAN) | 4008190055196              | соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm,                                      |
| Кол.       | 50 ST                      | Количество полюсов: 14, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |

|            |                            |                                                                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL 3.50/14/180F 4.5 SN ... | Версия                                                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1616250000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                           |
| GTIN (EAN) | 4008190069490              | соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.50 mm,                                   |
| Кол.       | 50 ST                      | Количество полюсов: 14, 180°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Ящик |

## BL 3.50/14/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Сопрягаемые детали

### SL-SMT 3.5/180F Box




Термостойкий штекерный соединитель, шаг 3,50 мм.

- Направление вставки параллельное (90°), прямое 180° или изогнутое (135°) по отношению к печатной плате
- Варианты исполнения корпуса: закрытая сторона (G), винтовой фланец (F), фланец под пайку (LF) или фланец под пайку с фиксацией (RF)
- Оптимизировано для процесса SMT
- Длина штифта 3,2 мм, универсальный, для любых способов пайки
- Длина штырькового вывода 1,5 мм, оптимизировано для пайки расплавлением полуды
- Упаковка — коробка (BX) или лента на бобине (RL)
- Можно выполнить кодировку вилочного соединителя

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL-SMT 3.50/14/180F 3.2... | Версия                                                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1842890000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248354351              | соединитель, Розетка, Соединение THT/THR под пайку, 3.50 mm,                               |
| Кол.       | 30 ST                      | Количество полюсов: 14, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

### SL-SMT 3.5/90F Box



Термостойкий штекерный соединитель, шаг 3,50 мм.

- Направление вставки параллельное (90°), прямое 180° или изогнутое (135°) по отношению к печатной плате
- Варианты исполнения корпуса: закрытая сторона (G), винтовой фланец (F), фланец под пайку (LF) или фланец под пайку с фиксацией (RF)
- Оптимизировано для процесса SMT
- Длина штифта 3,2 мм, универсальный, для любых способов пайки
- Длина штырькового вывода 1,5 мм, оптимизировано для пайки расплавлением полуды
- Упаковка — коробка (BX) или лента на бобине (RL)
- Можно выполнить кодировку вилочного соединителя

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL-SMT 3.50/14/90F 3.2S... | Версия                                                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1842200000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248353552              | соединитель, Розетка, Соединение THT/THR под пайку, 3.50 mm,                              |
| Кол.       | 30 ST                      | Количество полюсов: 14, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

**BL 3.50/14/270 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Сопрягаемые детали

### SL-SMT 3.5/180G Box




Термостойкий штекерный соединитель, шаг 3,50 мм.

- Направление вставки параллельное (90°), прямое 180° или изогнутое (135°) по отношению к печатной плате
- Варианты исполнения корпуса: закрытая сторона (G), винтовой фланец (F), фланец под пайку (LF) или фланец под пайку с фиксацией (RF)
- Оптимизировано для процесса SMT
- Длина штифта 3,2 мм, универсальный, для любых способов пайки
- Длина штырькового вывода 1,5 мм, оптимизировано для пайки расплавлением полуды
- Упаковка — коробка (BX) или лента на бобине (RL)
- Можно выполнить кодировку вилочного соединителя

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL-SMT 3.50/14/180G 3.2... | Версия                                                                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1842430000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248353781              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR                                                     |
| Кол.       | 50 ST                      | под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

### SL-SMT 3.5/90LF Box



Термостойкий штекерный соединитель, шаг 3,50 мм.

- Направление вставки параллельное (90°), прямое 180° или изогнутое (135°) по отношению к печатной плате
- Варианты исполнения корпуса: закрытая сторона (G), винтовой фланец (F), фланец под пайку (LF) или фланец под пайку с фиксацией (RF)
- Оптимизировано для процесса SMT
- Длина штифта 3,2 мм, универсальный, для любых способов пайки
- Длина штырькового вывода 1,5 мм, оптимизировано для пайки расплавлением полуды
- Упаковка — коробка (BX) или лента на бобине (RL)
- Можно выполнить кодировку вилочного соединителя

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL-SMT 3.50/14/90LF 3.2... | Версия                                                                                                    |
| Заказ №    | <a href="#">1841970000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248353323              | соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под                                                     |
| Кол.       | 30 ST                      | пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

## BL 3.50/14/270 SN OR BX


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Сопрягаемые детали

### SL-SMT 3.5/180LF Box




Термостойкий штекерный соединитель, шаг 3,50 мм.

- Направление вставки параллельное (90°), прямое 180° или изогнутое (135°) по отношению к печатной плате
- Варианты исполнения корпуса: закрытая сторона (G), винтовой фланец (F), фланец под пайку (LF) или фланец под пайку с фиксацией (RF)
- Оптимизировано для процесса SMT
- Длина штифта 3,2 мм, универсальный, для любых способов пайки
- Длина штырькового вывода 1,5 мм, оптимизировано для пайки расплавлением полуды
- Упаковка — коробка (BX) или лента на бобине (RL)
- Можно выполнить кодировку вилочного соединителя

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL-SMT 3.50/14/180LF 3.... | Версия                                                                                              |
| Заказ №    | <a href="#">1842660000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248354023              | соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку,                                        |
| Кол.       | 30 ST                      | 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

### SLD 3.50/90G



Двухуровневый штекерный соединитель для пайки волной припоя с шагом 3,50 мм. Варианты исполнения соединителя: открытый, закрытый и с фланцем. Штекерные разъемы обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. Упаковка — картонная коробка.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SLD 3.50/28/90G 3.2SN O... | Версия                                                                                                                                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">1633700000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                                                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4008190258153              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 28, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                                                                                                                         |
| Тип        | SLD 3.50/28/90G 4.5SN B... | Версия                                                                                                                                                                  |
| Заказ №    | <a href="#">1634390000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                                                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4008190258849              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 28, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Ящик    |
| Кол.       | 10 ST                      |                                                                                                                                                                         |

**BL 3.50/14/270 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Сопрягаемые детали

### SLD 3.50V/180G




Двухуровневый, ступенчатый штекерный соединитель для пайки волной припоя с шагом 3,50 мм. Предлагаемые варианты исполнения: закрытый и с фланцем. Штекерные разъемы обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип        | SLD 3.50V/28/180G 3.2SN... | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1641170000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый               |
| GTIN (EAN) | 4008190279578              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение ТНТ под     |
| Кол.       | 10 ST                      | пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 28, 180°, Длина штифта для |
|            |                            | припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик                 |

### SLD 3.50V/90




Двухуровневый, ступенчатый штекерный соединитель для пайки волной припоя с шагом 3,50 мм. Предлагаемые варианты исполнения: закрытый и с фланцем. Штекерные разъемы обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | SLD 3.50 V/28/90 3.2SN ... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1642150000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый              |
| GTIN (EAN) | 4008190280659              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение ТНТ под    |
| Кол.       | 10 ST                      | пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 28, 90°, Длина штифта для |
|            |                            | припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик                |

### SLD 3.50V/90G




Двухуровневый, ступенчатый штекерный соединитель для пайки волной припоя с шагом 3,50 мм. Предлагаемые варианты исполнения: закрытый и с фланцем. Штекерные разъемы обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование.

## Сопрягаемые детали

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | SLD 3.50V/28/90G 3.2SN ... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1642300000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый              |
| GTIN (EAN) | 4008190280826              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT под    |
| Кол.       | 10 ST                      | пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 28, 90°, Длина штифта для |
|            |                            | припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик                |

### SL-SMT 3.5/90G Box




Термостойкий штекерный соединитель, шаг 3,50 мм.

- Направление вставки параллельное (90°), прямое 180° или изогнутое (135°) по отношению к печатной плате
- Варианты исполнения корпуса: закрытая сторона (G), винтовой фланец (F), фланец под пайку (LF) или фланец под пайку с фиксацией (RF)
- Оптимизировано для процесса SMT
- Длина штифта 3,2 мм, универсальный, для любых способов пайки
- Длина штырькового вывода 1,5 мм, оптимизировано для пайки расплавлением полуды
- Упаковка — коробка (BX) или лента на бобине (RL)
- Можно выполнить кодировку вилочного соединителя

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL-SMT 3.50/14/90G 1.5S... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1761662001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый              |
| GTIN (EAN) | 4032248132256              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR    |
| Кол.       | 50 ST                      | под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 90°, Длина штифта |
|            |                            | для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик               |

### SL 3.50/90



Штекерные соединители для пайки волной припоя с шагом 3,50 мм

- Направление подключения: параллельно (90°), прямо (180°) или под углом (135°) к печатной плате
- Варианты исполнения: с винтовым фланцем (F)
- Упаковка — картонная коробка (BX)
- Штекерный соединитель допускает кодирование

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL 3.50/14/90 3.2SN OR ... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1597330000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый              |
| GTIN (EAN) | 4008190129903              | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT под    |
| Кол.       | 50 ST                      | пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 90°, Длина штифта для |
|            |                            | припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик                |


## BL 3.50/14/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Сопрягаемые детали

### SL 3.50/180G




Штекерные соединители для пайки волной припоя с шагом 3,50 мм

- Направление подключения: параллельно (90°), прямо (180°) или под углом (135°) к печатной плате
- Варианты исполнения: с винтовым фланцем (F)
- Упаковка — картонная коробка (BX)
- Штекерный соединитель допускает кодирование

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL 3.50/14/180G 3.2SN O... | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1604590000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый               |
| GTIN (EAN) | 4008190041465              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение ТНТ под     |
| Кол.       | 50 ST                      | пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 180°, Длина штифта для |
|            |                            | припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик                 |
| Тип        | SL 3.50/14/180G 4.5 SN ... | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1604740000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый               |
| GTIN (EAN) | 4008190047283              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение ТНТ под     |
| Кол.       | 50 ST                      | пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 180°, Длина штифта для |
|            |                            | припайки (l): 4.5 mm, луженые, оранжевый, Ящик                 |

### SL 3.50/180



Штекерные соединители для пайки волной припоя с шагом 3,50 мм

- Направление подключения: параллельно (90°), прямо (180°) или под углом (135°) к печатной плате
- Варианты исполнения: с винтовым фланцем (F)
- Упаковка — картонная коробка (BX)
- Штекерный соединитель допускает кодирование

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL 3.50/14/180 3.2SN OR... | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1604890000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый               |
| GTIN (EAN) | 4008190025595              | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение ТНТ под     |
| Кол.       | 50 ST                      | пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 180°, Длина штифта для |
|            |                            | припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик                 |
| Тип        | SL 3.50/14/180 4.5 SN O... | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1605040000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый               |
| GTIN (EAN) | 4008190138752              | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение ТНТ под     |
| Кол.       | 50 ST                      | пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 180°, Длина штифта для |
|            |                            | припайки (l): 4.5 mm, луженые, оранжевый, Ящик                 |

## BL 3.50/14/270 SN OR BX


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Сопрягаемые детали

### SL 3.50/90G




Штекерные соединители для пайки волной припоя с шагом 3,50 мм

- Направление подключения: параллельно (90°), прямо (180°) или под углом (135°) к печатной плате
- Варианты исполнения: с винтовым фланцем (F)
- Упаковка — картонная коробка (BX)
- Штекерный соединитель допускает кодирование

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL 3.50/14/90G 3.2SN OR... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1605190000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый              |
| GTIN (EAN) | 4008190097318              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение ТНТ под    |
| Кол.       | 50 ST                      | пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 90°, Длина штифта для |
|            |                            | припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик                |

### SL 3.50/90




Штекерные соединители для пайки волной припоя с шагом 3,50 мм

- Направление подключения: параллельно (90°), прямо (180°) или под углом (135°) к печатной плате
- Варианты исполнения: с винтовым фланцем (F)
- Упаковка — картонная коробка (BX)
- Штекерный соединитель допускает кодирование

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL 3.50/14/90 4.5SN BK ... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1615400000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый              |
| GTIN (EAN) | 4008190054229              | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение ТНТ под    |
| Кол.       | 50 ST                      | пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 90°, Длина штифта для |
|            |                            | припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Ящик                   |

### SL 3.50/90G



Штекерные соединители для пайки волной припоя с шагом 3,50 мм


- Направление подключения: параллельно (90°), прямо (180°) или под углом (135°) к печатной плате
- Варианты исполнения: с винтовым фланцем (F)
- Упаковка — картонная коробка (BX)
- Штекерный соединитель допускает кодирование

## Сопрягаемые детали

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL 3.50/14/90G 4.5SN BK... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1615510000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый              |
| GTIN (EAN) | 4008190056254              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT под    |
| Кол.       | 50 ST                      | пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 90°, Длина штифта для |
|            |                            | припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Ящик                   |

### SL 3.50/180G




Штекерные соединители для пайки волной припоя с шагом 3,50 мм

- Направление подключения: параллельно (90°), прямо (180°) или под углом (135°) к печатной плате
- Варианты исполнения: с винтовым фланцем (F)
- Упаковка — картонная коробка (BX)
- Штекерный соединитель допускает кодирование

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL 3.50/14/180G 4.5SN B... | Версия                                                         |
| Заказ №    | <a href="#">1616120000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый               |
| GTIN (EAN) | 4008190067571              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT под     |
| Кол.       | 50 ST                      | пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 180°, Длина штифта для |
|            |                            | припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Ящик                    |

### SL-SMT 3.5/90G Box



Термостойкий штекерный соединитель, шаг 3,50 мм.

- Направление вставки параллельное (90°), прямое 180° или изогнутое (135°) по отношению к печатной плате
- Варианты исполнения корпуса: закрытая сторона (G), винтовой фланец (F), фланец под пайку (LF) или фланец под пайку с фиксацией (RF)
- Оптимизировано для процесса SMT
- Длина штифта 3,2 мм, универсальный, для любых способов пайки
- Длина штырькового вывода 1,5 мм, оптимизировано для пайки расплавлением полуды
- Упаковка — коробка (BX) или лента на бобине (RL)
- Можно выполнить кодировку вилочного соединителя

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL-SMT 3.50/14/90G 3.2S... | Версия                                                        |
| Заказ №    | <a href="#">1841750000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый              |
| GTIN (EAN) | 4032248353101              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR    |
| Кол.       | 50 ST                      | под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 90°, Длина штифта |
|            |                            | для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик               |

**BL 3.50/14/270 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Сопрягаемые детали

### SL-THR 3.5/135F



Термостойкий штекерный соединитель, шаг 3,50 мм.

- Направление вставки параллельное (90°), прямое 180° или изогнутое (135°) по отношению к печатной плате
- Варианты исполнения корпуса: закрытая сторона (G), винтовой фланец (F), фланец под пайку (LF) или фланец под пайку с фиксацией (RF)
- Оптимизировано для процесса SMT
- Длина штифта 3,2 мм, универсальный, для любых способов пайки
- Длина штырькового вывода 1,5 мм, оптимизировано для пайки расплавлением полуды
- Упаковка — коробка (BX) или лента на бобине (RL)
- Можно выполнить кодировку вилочного соединителя

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                                                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | SL-SMT 3.50/14/135F 3.2... | Версия                                                                                     |
| Заказ №    | <a href="#">1003640000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248700264              | соединитель, Розетка, Соединение ТНТ/ТНР под пайку, 3.50 mm,                               |
| Кол.       | 30 ST                      | Количество полюсов: 14, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |