



## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображение изделия



Розеточный разъем для монтажа на печатную плату.  
Длина контактного штырька оптимизирована под пайку  
волной.

## Основные данные для заказа

|                      |  |
|----------------------|--|
| Версия               | Штекерный соединитель печатной платы, розеточная колодка, с боковой стороны закрыто, Соединение THT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Ящик |
| Заказ №              | <a href="#">1646060000</a>   |
| Тип                  | BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX  |
| GTIN (EAN)           | 4008190285401  |
| Кол.                 | 72 Штука   |
| Продуктное отношение | IEC: 400 V / 23 A<br>UL: 300 V / 15 A  |
| Упаковка             | Ящик   |

## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| RoHS                  | Соответствовать         |
| UL File Number Search | <a href="#">Сайт UL</a> |
| Сертификат № (UR)     | E60693                  |

## Размеры и массы

|             |        |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 5.25 g |
|-------------|--------|

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

## Упаковка

|          |           |            |           |
|----------|-----------|------------|-----------|
| Упаковка | Ящик      | Длина VPE  | 349.00 mm |
| VPE с    | 138.00 mm | Высота VPE | 31.00 mm  |

## Системные характеристики

|  |                                       |  |  |
|--|---------------------------------------|--|--|
| Серия изделия                                      | OMNIMATE Signal –<br>серия BL/SL 5.08 | Вид соединения                                     | Соединение с платой                        |
| Монтаж на печатной плате                           | Соединение THT под<br>пайку           | Шаг в мм (P)                                       | 5.08 mm                                    |
| Шаг в дюймах (P)                                   | 0.200 "                               | Угол вывода  | 90°  |
| Количество полюсов                                 | 5                                     | Количество контактных штырьков на<br>полюс         | 2  |
| Длина штифта для припайки (l)                      | 4.5 mm                                | Допуск на длину выводов под пайку                  | +0.1 / -0.3 mm                             |
| Размеры выводов под пайку                          | 0.4 x 1.0 mm                          | Диаметр отверстия припойного ушка<br>(D)           | 1.3 mm                                     |
| Допуск на диаметр отверстия<br>припойного ушка (D) | + 0,1 mm                              | L1 в мм  | 20.32 mm                                   |
| L1 в дюймах  | 0.800 "                               | Количество рядов                                   | 1  |
| Количество полюсных рядов                          | 1                                     | Защита от прикосновения согласно<br>DIN VDE 57 106 | защита от доступа<br>тыльной стороной руки |
| Защита от прикосновения согласно<br>DIN VDE 0470   | IP 20 с проникновением                | Вид защиты   | IP20                                       |
| Объемное сопротивление                             | ≤5 mΩ                                 | Кодируемый   | Да   |
| Циклы коммутации                                   | 25                                    | Усилие вставки на полюс, макс.                     | 5 N  |
| Усилие вытягивания на полюс, макс.                 | 5 N                                   |  |  |

## Данные о материалах

|  |                        |  |                            |
|--|------------------------|--|----------------------------|
| Изоляционный материал                    | PBT GF                 | Цветовой код                             | черный                     |
| Таблица цветов (аналогич.)               | RAL 9011               | Группа изоляционного материала           | IIIa                       |
| Сравнительный показатель пробоя<br>(CTI) | ≥ 200                  | Сопротивление изоляции                   | 108 Ω                      |
| Moisture Level (MSL)                     |                        | Класс пожаростойкости UL 94              | V-0                        |
| Материал контакта                        | Сплав медный           | Поверхность контакта                     | луженые                    |
| Структура слоев соединения под пайку...  | 6 µm Sn hot-dip tinned | Структура слоев штепсельного<br>контакта | 4...6 µm Sn hot-dip tinned |

## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Температура хранения, мин.           | -40 °C |
| Рабочая температура, мин.            | -50 °C |
| Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Температура хранения, макс.           | 70 °C  |
| Рабочая температура, макс.            | 100 °C |
| Температурный диапазон монтажа, макс. | 100 °C |

## Номинальные характеристики по IEC

|   |                        |
|---|------------------------|
| пройдены испытания по стандарту   | IEC 60664-1, IEC 61984 |
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)  | 16 A                   |
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C)  | 14 A                   |
| Номинальное импульсное напряжение 320 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2 |                        |
| Номинальное импульсное напряжение 4 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2    |                        |
| Номинальное импульсное напряжение 4 kV при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3  |                        |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C)   | 23 A               |
| Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)   | 20 A               |
| Номинальное импульсное напряжение 400 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения II/2  |                    |
| Номинальное импульсное напряжение 250 V при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/3 |                    |
| Номинальное импульсное напряжение 4 kV при категории помехозащищенности/ Категория загрязнения III/2  |                    |
| Устойчивость к воздействию кратковременного тока  | 3 x 1 сек. с 120 A |

## Номинальные характеристики по CSA

|   |   |
|---|---|
| Институт (CSA)                                      | CSA   |
| Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) | 300 V   |
| Номинальный ток (группа использования B/CSA)        | 15 A  |
| Ссылка на утвержденные значения                     | В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |

|   |                |
|---|----------------|
| Сертификат № (CSA)                                  | 200039-1121690 |
| Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) | 300 V          |
| Номинальный ток (группа использования D/CSA)        | 10 A           |

## Номинальные характеристики по UL 1059

|   |   |
|---|---|
| Институт (UR)   | UR  |
| Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) | 300 V   |
| Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)        | 15 A  |
| Ссылка на утвержденные значения                         | В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |

|   |        |
|---|--------|
| Сертификат № (UR)                                       | E60693 |
| Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 300 V  |
| Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)        | 10 A   |

## Важное примечание

|                  |  |
|------------------|--|
| Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу. |
| Примечания       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Additional variants on request</li> <li>Gold-plated contact surfaces on request</li> </ul>  |

**BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |


## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings


### Изображение изделия



### Dimensional drawing



### Пример использования



## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Кодирующие элементы



Соединяет только то, что требуется соединить: правильное соединение в нужном месте. Кодирующие элементы и замковые устройства четко обозначают соединительные элементы в процессе изготовления и эксплуатации

Кодирующие элементы и замковые устройства вставляются перед сборкой или во время фазы сборки кабеля. Альтернатива Weidmüller: настройка онлайн с помощью конфигуратора вариантов для предварительной кодировки перед доставкой. Неправильная сборка на плате и неправильное подключение соединительных элементов больше невозможно.

Преимущество: отсутствие поиска и устранения неисправностей в процессе производства и эксплуатационных ошибок пользователя.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | BLZ/SL KO BK BX            | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1545710000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Элемент |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              | кодировки, черный, Количество полюсов: 1                 |
| Кол.       | 50 ST                      |  |
| Тип        | BLZ/SL KO OR BX            | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1573010000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Элемент |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              | кодировки, оранжевый, Количество полюсов: 1              |
| Кол.       | 100 ST                     |  |


## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Counterpart

## SL 5.00/90B




Вилочные разъемы с выводом провода под углом 90°. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SL 5.00/05/90B 4.5SN BK... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1626230000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                 |
| GTIN (EAN) | 4008190197537              | соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных     |
| Кол.       | 50 ST                      | блоков, Соединение ТHT под пайку, 5.00 mm, Количество            |
|            |                            | полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (!): 4.5 mm, луженые, |
|            |                            | черный, Ящик   |

## SLS 5.08/180B



Вилочные разъемы с винтовым соединением для подключения проводов. Вилочные разъемы снабжены местом для надписей, где может быть нанесена маркировка.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SLS 5.08/05/180B SN OR ... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1627270000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm,      |
| GTIN (EAN) | 4008190199784              | Количество полюсов: 5, 180°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 66 ST                      | зажима, макс. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Ящик                |

## SLZF 5.08/90B



Вилочные разъемы с пружинным соединением для подключения проводов. Вилочные разъемы снабжены местом для надписей, где может быть нанесена маркировка.

**BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Counterpart****Основные данные для заказа**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SLZF 5.08/05/90B SN OR...  | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1673580000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm,      |
| GTIN (EAN) | 4008190435295              | Количество полюсов: 5, 90°, Пружинное соединение, Диапазон |
| Кол.       | 50 ST                      | зажима, макс. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Ящик                |

**SLZF 5.08/270B**

Вилочные разъемы с пружинным соединением для подключения проводов. Вилочные разъемы снабжены местом для надписей, где может быть нанесена маркировка.

**Основные данные для заказа**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SLZF 5.08/05/270B SN OR... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1706170000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm,       |
| GTIN (EAN) | 4032248198030              | Количество полюсов: 5, 270°, Пружинное соединение, Диапазон |
| Кол.       | 50 ST                      | зажима, макс. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Ящик                 |
| Тип        | SLZF 5.08/05/270B SN BK... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1706400000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm,       |
| GTIN (EAN) | 4032248198047              | Количество полюсов: 5, 270°, Пружинное соединение, Диапазон |
| Кол.       | 50 ST                      | зажима, макс. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Ящик                 |

**SLZF 5.08/180B**

Вилочные разъемы с пружинным соединением для подключения проводов. Вилочные разъемы снабжены местом для надписей, где может быть нанесена маркировка.

**Основные данные для заказа**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SLZF 5.08/05/180B SN OR... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1710240000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm,       |
| GTIN (EAN) | 4008190319557              | Количество полюсов: 5, 180°, Пружинное соединение, Диапазон |
| Кол.       | 50 ST                      | зажима, макс. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Ящик                 |

## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Counterpart

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## SL 5.08/90B



Вилочные разъемы с выводом провода под углом 90°. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SL 5.08/05/90B 3.2SN BK... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1510610000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                 |
| GTIN (EAN) | 4008190204051              | соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных     |
| Кол.       | 50 ST                      | блоков, Соединение ТHT под пайку, 5.08 mm, Количество            |
|            |                            | полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, |
|            |                            | черный, Ящик   |
| Тип        | SL 5.08/05/90B 3.2SN DK... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1510650000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                 |
| GTIN (EAN) | 4008190292140              | соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных     |
| Кол.       | 50 ST                      | блоков, Соединение ТHT под пайку, 5.08 mm, Количество            |
|            |                            | полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, |
|            |                            | ярко-зеленый, Ящик   |
| Тип        | SL 5.08/05/90B 3.2SN OR... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1510660000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                 |
| GTIN (EAN) | 4008190121372              | соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных     |
| Кол.       | 50 ST                      | блоков, Соединение ТHT под пайку, 5.08 mm, Количество            |
|            |                            | полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, |
|            |                            | оранжевый, Ящик  |
| Тип        | SL 5.08/05/90B 4.5SN BK... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1515210000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                 |
| GTIN (EAN) | 4008190001117              | соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных     |
| Кол.       | 50 ST                      | блоков, Соединение ТHT под пайку, 5.08 mm, Количество            |
|            |                            | полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, |
|            |                            | черный, Ящик   |
| Тип        | SL 5.08/05/90B 4.5SN OR... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1515260000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый                 |
| GTIN (EAN) | 4008190054359              | соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных     |
| Кол.       | 50 ST                      | блоков, Соединение ТHT под пайку, 5.08 mm, Количество            |
|            |                            | полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, |
|            |                            | оранжевый, Ящик  |

## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Counterpart

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## SL 5.08/180B



Вилочные разъемы с прямым выводом проводов под углом 180°. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SL 5.08/05/180B 3.2SN D... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1519850000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый             |
| GTIN (EAN) | 4008190291341              | соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных |
| Кол.       | 50 ST                      | блоков, Соединение ТHT под пайку, 5.08 mm, Количество        |
|            |                            | полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm,     |
|            |                            | луженые, ярко-зеленый, Ящик                                  |
| Тип        | SL 5.08/05/180B 3.2SN O... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1519860000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый             |
| GTIN (EAN) | 4008190014094              | соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных |
| Кол.       | 50 ST                      | блоков, Соединение ТHT под пайку, 5.08 mm, Количество        |
|            |                            | полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm,     |
|            |                            | луженые, оранжевый, Ящик                                     |
| Тип        | SL 5.08/05/180B 4.5SN B... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1524410000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый             |
| GTIN (EAN) | 4008190046804              | соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных |
| Кол.       | 50 ST                      | блоков, Соединение ТHT под пайку, 5.08 mm, Количество        |
|            |                            | полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm,     |
|            |                            | луженые, черный, Ящик  |
| Тип        | SL 5.08/05/180B 4.5SN O... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1524460000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый             |
| GTIN (EAN) | 4008190125424              | соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных |
| Кол.       | 50 ST                      | блоков, Соединение ТHT под пайку, 5.08 mm, Количество        |
|            |                            | полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm,     |
|            |                            | луженые, оранжевый, Ящик                                     |

## SL 5.00/90B



Вилочные разъемы с выводом провода под углом 90°. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

**BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Counterpart****Основные данные для заказа**


|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SL 5.00/05/90B 3.2SN OR... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1580890000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырковый  |
| GTIN (EAN) | 4008190042578              | соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных   |
| Кол.       | 50 ST                      | блоков, Соединение ТHT под пайку, 5.00 mm, Количество<br>полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые,<br>оранжевый, Ящик |

**SL 5.08/135B**

Вилочные разъемы с выводом провода под углом 135°. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

**Основные данные для заказа**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SL 5.08/05/135B 3.2SN O... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1605560000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырковый   |
| GTIN (EAN) | 4008190089948              | соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных  |
| Кол.       | 50 ST                      | блоков, Соединение ТHT под пайку, 5.08 mm, Количество<br>полюсов: 5, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm,<br>луженые, оранжевый, Ящик |

**SLT 5.08B**

Вилочные разъемы с винтовым соединением по технологии Тор для подключения проводов. Вилочные разъемы снабжены местом для надписей, где может быть нанесена маркировка.

**Основные данные для заказа**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SLT 5.08/05/180B SN OR ... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1611740000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm,   |
| GTIN (EAN) | 4008190192624              | Количество полюсов: 5, 180°, Соединение ТОР, Диапазон зажима,<br>макс. : 2.5 mm <sup>2</sup> , Ящик |
| Кол.       | 50 ST                      |   |

## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Counterpart

## SLDV-THR 5.08/180F



Термостойкий, двухуровневый, с боковым смещением, вилочный разъем с фланцем или фланцем под пайку. Контактные штифты длиной 1,5 мм пригодны для пайки по технологии Reflow. Контактные штырьки длиной 3,2 мм пригодны для пайки по технологии Reflow и пайки волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SLDV-THR 5.08/10/180F 1... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1828920000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый   |
| GTIN (EAN) | 4032248335619              | соединитель, Розетка, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm,                               |
| Кол.       | 32 ST                      | Количество полюсов: 10, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик |

## SLDV-THR 5.08/180FLF



Термостойкий, двухуровневый, с боковым смещением, вилочный разъем с фланцем или фланцем под пайку. Контактные штифты длиной 1,5 мм пригодны для пайки по технологии Reflow. Контактные штырьки длиной 3,2 мм пригодны для пайки по технологии Reflow и пайки волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SLDV-THR 5.08/10/180FLF... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1829040000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый   |
| GTIN (EAN) | 4032248335732              | соединитель, Фланец/фланец под пайку, Соединение THT/THR   |
| Кол.       | 32 ST                      | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 10, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

## SLDV-THR 5.08/180F



Термостойкий, двухуровневый, с боковым смещением, вилочный разъем с фланцем или фланцем под пайку. Контактные штифты длиной 1,5 мм пригодны для пайки по технологии Reflow. Контактные штырьки длиной 3,2 мм пригодны для пайки по технологии Reflow и пайки волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

**BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Counterpart****Основные данные для заказа**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SLDV-THR 5.08/10/180F 3... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1828800000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый   |
| GTIN (EAN) | 4032248335480              | соединитель, Розетка, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm,                               |
| Кол.       | 32 ST                      | Количество полюсов: 10, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

**SL-SMT 5.08HC/90F Box**

Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

**Основные данные для заказа**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/05/90F 3...  | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1837660000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый   |
| GTIN (EAN) | 4032248347476              | соединитель, Розетка, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm,                             |
| Кол.       | 48 ST                      | Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

**SL-SMT 5.08/180F Box**

Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

**Основные данные для заказа**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/05/180F 1... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1837330000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый  |
| GTIN (EAN) | 4032248345922              | соединитель, Розетка, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm,                              |
| Кол.       | 48 ST                      | Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик |

## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Counterpart

## SL-SMT 5.00HC/90LF Box



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SL-SMT 5.00HC/05/90LF 3... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1840380000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый   |
| GTIN (EAN) | 4032248351220              | соединитель, Фланец под пайку, Соединение ТHT/THR под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |
| Кол.       | 48 ST                      |  |

## SL-SMT 5.08/180LF Box



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/05/180LF ... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1838470000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый  |
| GTIN (EAN) | 4032248348534              | соединитель, Фланец под пайку, Соединение ТHT/THR под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |
| Кол.       | 48 ST                      |   |

## SLZF 5.08/180F



Вилочные разъемы с пружинным соединением для подключения проводов. Вилочные разъемы снабжены местом для надписей, где может быть нанесена маркировка.

## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Counterpart

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SLZF 5.08/05/180F SN OR... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1846970000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm,       |
| GTIN (EAN) | 4032248363131              | Количество полюсов: 5, 180°, Пружинное соединение, Диапазон |
| Кол.       | 50 ST                      | зажима, макс. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Ящик                 |

## SLS 5.08/180FI



Вилочные разъемы с винтовым соединением для подключения проводов. Вилочные разъемы снабжены местом для надписей, где может быть нанесена маркировка.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SLS 5.08/05/180FI SN OR... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1846240000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm,      |
| GTIN (EAN) | 4032248362523              | Количество полюсов: 5, 180°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 48 ST                      | зажима, макс. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Ящик                |

## SLS 5.08/180F



Вилочные разъемы с винтовым соединением для подключения проводов. Вилочные разъемы снабжены местом для надписей, где может быть нанесена маркировка.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SLS 5.08/05/180F SN OR ... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1846390000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm,      |
| GTIN (EAN) | 4032248362097              | Количество полюсов: 5, 180°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 48 ST                      | зажима, макс. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Ящик                |

## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Counterpart

## SL-SMT 5.08HC/90LF Box



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/05/90LF 1... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1775262001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый  |
| GTIN (EAN) | 4032248157242              | соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку,                                      |
| Кол.       | 48 ST                      | 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (I): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик |

## SL-SMT 5.08/180LF Tape



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/05/180LF ... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1776394001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый  |
| GTIN (EAN) | 4032248163618              | соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под   |
| Кол.       | 250 ST                     | пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (I): 1.5 mm, луженые, черный, Таре |

## SL-SMT 5.08HC/90LF Tape



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Counterpart

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/05/90LF 1... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1775264001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый   |
| GTIN (EAN) | 4032248167814              | соединитель, Фланец под пайку, Соединение ТНТ/THR под пайку,   |
| Кол.       | 350 ST                     | 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки<br>(I): 1.5 mm, луженые, черный, Таре |

## SL-SMT 5.00HC/90LF Tape




Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SL-SMT 5.00HC/05/90LF 1... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1797780000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый   |
| GTIN (EAN) | 4032248239788              | соединитель, Фланец под пайку, Соединение ТНТ/THR под пайку,   |
| Кол.       | 350 ST                     | 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки<br>(I): 1.5 mm, луженые, черный, Таре |

## SL-SMT 5.08/180LF Box



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/05/180LF ... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1776392001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый  |
| GTIN (EAN) | 4032248159178              | соединитель, Фланец под пайку, Соединение ТНТ/THR под   |
| Кол.       | 48 ST                      | пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (I): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик |

## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Counterpart

## SL-SMT 5.00HC/90LF Box



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SL-SMT 5.00HC/05/90LF 1... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1797260000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый   |
| GTIN (EAN) | 4032248238040              | соединитель, Фланец под пайку, Соединение ТHT/THR под пайку,   |
| Кол.       | 50 ST                      | 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки<br>(L): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик |

## SL-SMT 5.08HC/90LF Box



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/05/90LF 3... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1780440000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый   |
| GTIN (EAN) | 4032248165766              | соединитель, Фланец под пайку, Соединение ТHT/THR под пайку,   |
| Кол.       | 48 ST                      | 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки<br>(L): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

## SL-SMT 5.08/180F Box



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Counterpart

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/05/180F 3... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1820770000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырковый   |
| GTIN (EAN) | 4032248317639              | соединитель, Розетка, Соединение THT/THR под пайку, 5.08 mm,                              |
| Кол.       | 48 ST                      | Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

## SL 5.00/90




Вилочные разъемы с выводом провода под углом 90°. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SL 5.00/05/90 4.5SN BK ... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1626020000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырковый   |
| GTIN (EAN) | 4008190197322              | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Ящик |
| Кол.       | 50 ST                      |   |

## SLS 5.08/180 SN



Вилочные разъемы с винтовым соединением для подключения проводов. Вилочные разъемы снабжены местом для надписей, где может быть нанесена маркировка.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SLS 5.08/180 SN OR BX      | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1627120000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm,  |
| GTIN (EAN) | 4008190199630              | Количество полюсов: 5, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Ящик |
| Кол.       | 72 ST                      |  |


**BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Counterpart****SLS 5.08/180T SN****Основные данные для заказа**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SLS 5.08/180T SN OR ...    | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1627400000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm,      |
| GTIN (EAN) | 4008190199913              | Количество полюсов: 5, 180°, Винтовое соединение, Диапазон |
| Кол.       | 72 ST                      | зажима, макс. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Ящик                |

**SLDF 5.08**

Проходной вилочный разъем для монтажа на передней панели с функцией блокировки (опция). Внутреннее соединение выполнено в виде соединения ножевого типа или под пайку. Для вилочных колодок предусмотрена возможность нанесения маркировки и кодировки.

**Основные данные для заказа**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SLDF 5.08 L/F 5 SN BK BX   | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1635770000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый              |
| GTIN (EAN) | 4008190264208              | соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Соединение |
| Кол.       | 36 ST                      | ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик                     |

**SLZF 5.08/90**

Вилочные разъемы с пружинным соединением для подключения проводов. Вилочные разъемы снабжены местом для надписей, где может быть нанесена маркировка.

**Основные данные для заказа**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SLZF 5.08/05/90 SN OR BX   | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1673120000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm,      |
| GTIN (EAN) | 4008190434830              | Количество полюсов: 5, 90°, Пружинное соединение, Диапазон |
| Кол.       | 50 ST                      | зажима, макс. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Ящик                |

## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Counterpart

## SLZF 5.08/180



Вилочные разъемы с пружинным соединением для подключения проводов. Вилочные разъемы снабжены местом для надписей, где может быть нанесена маркировка.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SLZF 5.08/05/180 SN OR ... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1709400000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm,       |
| GTIN (EAN) | 4008190390167              | Количество полюсов: 5, 180°, Пружинное соединение, Диапазон |
| Кол.       | 50 ST                      | зажима, макс. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Ящик                 |
| Тип        | SLZF 5.08/05/180 SN BK ... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1709630000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 5.08 mm,       |
| GTIN (EAN) | 4008190318932              | Количество полюсов: 5, 180°, Пружинное соединение, Диапазон |
| Кол.       | 50 ST                      | зажима, макс. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Ящик                 |

## SL 5.08/90



Вилочные разъемы с выводом провода под углом 90°. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

## Основные данные для заказа

|            |                             |  |
|------------|-----------------------------|--|
| Тип        | SL 5.08/05/90 3.2SN DKG ... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1508350000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый             |
| GTIN (EAN) | 4008190008383               | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение ТHT под   |
| Кол.       | 50 ST                       | пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для |
|            |                             | припайки (l): 3.2 mm, луженые, ярко-зеленый, Ящик            |
| Тип        | SL 5.08/05/90 3.2SN OR ...  | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1508360000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый             |
| GTIN (EAN) | 4008190131241               | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение ТHT под   |
| Кол.       | 50 ST                       | пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для |
|            |                             | припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик               |
| Тип        | SL 5.08/05/90 4.5SN BK ...  | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1512910000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый             |
| GTIN (EAN) | 4008190292508               | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение ТHT под   |
| Кол.       | 50 ST                       | пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для |
|            |                             | припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Ящик                  |
| Тип        | SL 5.08/05/90 4.5SN OR ...  | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1512960000</a>  | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый             |
| GTIN (EAN) | 4008190110222               | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение ТHT под   |
| Кол.       | 50 ST                       |  |

## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Counterpart

пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, оранжевый, Ящик

## SL 5.08/180



Вилочные разъемы с прямым выводом проводов под углом 180°. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SL 5.08/05/180 3.2SN DK... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1517550000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый  |
| GTIN (EAN) | 4008190131487              | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение ТHT под  |
| Кол.       | 50 ST                      | пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, ярко-зеленый, Ящик |
| Тип        | SL 5.08/05/180 3.2SN OR... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1517560000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый  |
| GTIN (EAN) | 4008190145170              | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение ТHT под  |
| Кол.       | 50 ST                      | пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик    |
| Тип        | SL 5.08/05/180 4.5SN BK... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1522110000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый  |
| GTIN (EAN) | 4008190291556              | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение ТHT под  |
| Кол.       | 50 ST                      | пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, черный, Ящик       |
| Тип        | SL 5.08/05/180 4.5SN OR... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1522160000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый  |
| GTIN (EAN) | 4008190047344              | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение ТHT под  |
| Кол.       | 50 ST                      | пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 4.5 mm, луженые, оранжевый, Ящик    |

## SL 5.00/90



Вилочные разъемы с выводом провода под углом 90°. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Counterpart

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SL 5.00/05/90 3.2SN OR ... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1571160000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырковый  |
| GTIN (EAN) | 4008190128463              | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение ТHT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |
| Кол.       | 50 ST                      |  |

## SLDF 5.08




Проходной вилочный разъем для монтажа на передней панели с функцией блокировки (опция). Внутреннее соединение выполнено в виде соединения ножевого типа или под пайку. Для вилочных колодок предусмотрена возможность нанесения маркировки и кодировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SLDF 5.08 L/F 5 SN OR BX   | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1599160000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырковый   |
| GTIN (EAN) | 4008190079970              | соединитель, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Соединение ножевого типа, Соединение под пайку, Ящик |
| Кол.       | 36 ST                      |   |

## SLD 5.08/90G



Двухуровневый вилочный разъем с параллельным разъемом. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SLD 5.08/10/90G 3.2SN O... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1601820000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырковый   |
| GTIN (EAN) | 4008190091026              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение ТHT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 10, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |
| Кол.       | 50 ST                      |   |


## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Counterpart

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## SLD 5.08/180G



Двухуровневый вилочный разъем с параллельным разъемом. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SLD 5.08/10/180G 3.2SN ... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1602420000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый   |
| GTIN (EAN) | 4008190077129              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение ТHT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 10, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |
| Кол.       | 50 ST                      |  |

## SL 5.08/135




Вилочные разъемы с выводом провода под углом 135°. Длина контактного штырька оптимизирована под пайку волной. Разъемы снабжены местом для маркировки, а также они могут быть кодированы.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SL 5.08/05/135 3.2SN OR... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1603090000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый  |
| GTIN (EAN) | 4008190013912              | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение ТHT под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик |
| Кол.       | 50 ST                      |   |

## SL-SMT 5.08/180 Box



Термостойкий открытый штекерный соединитель прямой конфигурации. Упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 mm оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 mm подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. НС = сильноточный.

## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Counterpart

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/05/180 3...  | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1838010000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый   |
| GTIN (EAN) | 4032248348077              | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT/THR   |
| Кол.       | 50 ST                      | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта<br>для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

## SL-SMT 5.08/180G Box



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 mm оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 mm подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/05/180G 3... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1838240000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый   |
| GTIN (EAN) | 4032248348305              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR   |
| Кол.       | 50 ST                      | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта<br>для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |

## SL-SMT 5.08HC/90G Box



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 mm оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 mm подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/05/90G 3...  | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1780210000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый  |
| GTIN (EAN) | 4032248165537              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR  |
| Кол.       | 50 ST                      | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта<br>для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |


## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Counterpart

## SL-SMT 5.08/180G Tape




Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. НС = сильноточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/05/180G 1... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1775954001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый  |
| GTIN (EAN) | 4032248160143              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR  |
| Кол.       | 250 ST                     | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Tape |

## SL-SMT 5.08/180 Box



Термостойкий открытый штекерный соединитель прямой конфигурации. Упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. НС = сильноточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/05/180 1.... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1775632001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый  |
| GTIN (EAN) | 4032248157570              | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT/THR  |
| Кол.       | 50 ST                      | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик |

## SL-SMT 5.08HC/90 Box



Термостойкий открытый штекерный соединитель угловой конфигурации (90°). Упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. НС = сильноточный.

## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Counterpart

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/05/90 1.5... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1774792001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый   |
| GTIN (EAN) | 4032248155828              | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT/THR   |
| Кол.       | 50 ST                      | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик |

## SL-SMT 5.08/180 Tape



Термостойкий открытый штекерный соединитель прямой конфигурации. Упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/05/180 1...  | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1775634001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый  |
| GTIN (EAN) | 4032248159611              | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT/THR  |
| Кол.       | 250 ST                     | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Таре |

## SL-SMT 5.08/180G Box



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/05/180G 1... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1775952001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый  |
| GTIN (EAN) | 4032248158942              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR  |
| Кол.       | 50 ST                      | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик |

## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Counterpart

## SL-SMT 5.08HC/90G Box



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/05/90G 1.... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1775032001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый   |
| GTIN (EAN) | 4032248156092              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR   |
| Кол.       | 50 ST                      | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Ящик |

## SL-SMT 5.08HC/90 Tape



Термостойкий открытый штекерный соединитель угловой конфигурации (90°). Упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/05/90 1.5... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1774794001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый   |
| GTIN (EAN) | 4032248167685              | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT/THR   |
| Кол.       | 350 ST                     | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Tape |

## SL-SMT 5.08HC/90G Tape



Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

## BLL 5.08/05/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Counterpart

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/05/90G 1.... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1775034001</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый  |
| GTIN (EAN) | 4032248167753              | соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR  |
| Кол.       | 350 ST                     | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта<br>для припайки (l): 1.5 mm, луженые, черный, Tape |

## SL-SMT 5.08HC/90 Box



Термостойкий открытый штекерный соединитель угловой конфигурации (90°). Упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SL-SMT 5.08HC/05/90 3.2... | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1779980000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый  |
| GTIN (EAN) | 4032248165308              | соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT/THR  |
| Кол.       | 50 ST                      | под пайку, 5.08 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта<br>для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик |