

## ZQV 4N/3 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Изображение изделия

Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Версия                 | W-серия, Перемычка, 32 A    |
| Заказ №                | <a href="#">1794000000</a>  |
| Тип                    | ZQV 4N/3 SW                 |
| GTIN (EAN)             | 4032248233793               |
| Кол.                   | 60 Штука                    |
| Статус поставки        | Снято с производства        |
| Доступно до            | 2021-12-31T00:00:00+01:00   |
| Альтернативный продукт | <a href="#">ZQV 4N/3 BK</a> |

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 25.7 mm | Глубина (дюймов)  | 1.0118 inch |
| Высота      | 17 mm   | Высота (в дюймах) | 0.6693 inch |
| Ширина      | 2.8 mm  | Ширина (в дюймах) | 0.1102 inch |
| Масса нетто | 1.98 g  |                   |             |

### Температуры

|                                                |                |                                                 |               |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|
| Температура хранения                           | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды                    | -5 °C...40 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -60            | Температура при длительном использовании, макс. | 130           |

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Дополнительные технические данные

|                                   |         |                       |                         |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------|
| Вид крепления                     | втычной | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
| Проверенное на взрывозащищенность | Да      |                       |                         |
| Исполнение                        |         |                       |                         |

### Общие сведения

|                    |   |                       |                         |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Количество полюсов | 3 | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|

### Параметры системы

|            |           |
|------------|-----------|
| Исполнение | для клемм |
|------------|-----------|

### Размеры

|              |         |
|--------------|---------|
| Шаг в мм (P) | 6.10 mm |
|--------------|---------|

### Расчетные данные

|                 |      |
|-----------------|------|
| Номинальный ток | 32 A |
|-----------------|------|

### Характеристики материала

|                             |                |              |        |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------|
| Основной материал           | Материал Wemid | Цветовой код | черный |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |        |

### Важное примечание

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сведения об изделии | По причинам, связанным с обеспечением стабильности и температурного режима, допускается выламывание только 60% контактных элементов. Использование кросс-коннекторов позволяет уменьшить номинальное напряжение до 400 В. Напряжение уменьшается до 25 В при использовании кросс-соединения с пустыми обрезанными кромками. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ZQV 4N/3 SW**

**Технические данные**

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |