


## KSW 2,5 24/3,5 1-24



Изображение аналогичное

Маркировочные полосы KSW используются для идентификации многоконтактных вставных разъемов печатных плат. Пользователи могут печатать их произвольно, не ограничиваясь определенным шагом.

- Стойкая к размазыванию печать.
- Ширина полос 2,5 и 4 мм.
- Просто наклейте — и готово.
- Оптимальная адгезия
- Материал без содержания ПВХ.

### Основные данные для заказа

Версия	KSW, Маркировка клеммы, 2,5 x 84 мм, Шаг в мм (P): 3.50 Weidmueller, белый
Заказ №	<a href="#">1652250001</a>
Тип	KSW 2,5 24/3,5 1-24
GTIN (EAN)	4008 190402 129
Кол.	10 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Высота	2.5 mm	Высота (в дюймах)	0.0984 inch
Ширина	84 mm	Ширина (в дюймах)	3.3071 inch
Масса нетто	1.25 g		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки 150 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Клей	Акрилат	Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9
Ориентация печатных символов	горизонтально	Количество на лист	20
Метод выполнения печати	Метод термопереноса	Исполнение	самоклеящийся
Ширина	84 mm	Температурный диапазон, макс..	150 °C
Цветовой код	белый	Основной материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ
Цвет печати	черный	Напечатанные символы	Цифры
совместимый принтер		Температурный диапазон вставки	150 °C
Установка / Изготовитель	Weidmueller	Выходные данные	1-24

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		