

## HDC-KIT-HE 16.121 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Комплекты HDC – это стандартизированные наборы для изготовления соединительного разъема в сборе. Комплекты HDC, как правило, состоят из вилочной вставки, розеточной вставки, корпуса вилки, проходного корпуса и кабельного ввода.

Weidmüller предлагает набор для всех востребованных комбинаций соединительных разъемов с метрическими кабельными вводами или с вводами с резьбой PG.

Уровень подключений проводов выполнен в виде винтового элемента. Все винтовые соединительные элементы оснащены предохранительной проволочной пружиной.

### Основные данные для заказа

Версия	RockStar® HDC - комплекты-Промышленный разъем, Комплект, HE, Типоразмер установки: 6, Полос: 16, Винтовое соединение, 500 V, 16 A, Алюминиевое литье под давлением, M 25
Заказ №	<a href="#">1802390000</a>
Тип	HDC-KIT-HE 16.121 M
GTIN (EAN)	4032248256846
Кол.	1 Штука

## HDC-KIT-HE 16.121 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

## Размеры и массы

Масса нетто

565.68 g

## Температуры

Предельная температура

-40 °C ... 100 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## Исполнение

Типоразмер кабельных вводов

M 25

Количество кабельных входов сверху

1

Вид соединения

Винтовое соединение

Типоразмер установки

6

Цвет (RAL)

RAL 7035

BG

6

## Общие данные

Основной материал корпуса

Алюминиевое литье под давлением

Поверхность

Порошковое покрытие

Вид защиты

IP65 (во вставленном состоянии)

Серия

HE

Материал запорного элемента

Нержавеющая сталь

## Общие данные

Количество полюсов

16

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение

Типоразмер установки

6

Кабельный ввод

M 25

Основной материал

Алюминиевое литье под давлением

Серия

HE

Расчетное напряжение (DIN EN 61984) 500 V

BG

6

Расчетный ток (DIN EN 61984)

16 A

## Исполнение

Вид соединения

Винтовое соединение

Типоразмер установки

6

Поперечное сечение соединительного провода, макс.

2.5 mm<sup>2</sup>

Поперечное сечение соединительного провода, мин.

Поверхность

Порошковое покрытие

Момент затяжки, макс., главный контакт

0.55 Nm

Основной материал

Алюминиевое литье под давлением

Момент затяжки, мин., главный контакт

0.5 Nm

BG

6

**HDC-KIT-HE 16.121 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## HDC-KIT-HE 16.121 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## HDC COS



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

## Основные данные для заказа

Тип	HDC COS 16	Версия	
Заказ №	<a href="#">1431000000</a>	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования	
GTIN (EAN)	4008190052706		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC COS 24	Версия	
Заказ №	<a href="#">1430900000</a>	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования	
GTIN (EAN)	4008190077228		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC COS 32	Версия	
Заказ №	<a href="#">1430800000</a>	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования	
GTIN (EAN)	4008190176181		
Кол.	1 ST		

## SPB



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

## Основные данные для заказа

Тип	SPB-M 3	Версия	
Заказ №	<a href="#">1203600000</a>	Промышленный разъем, Аксессуар, Фиксатор	
GTIN (EAN)	4008190120047		
Кол.	100 ST		