



HDC KIT HE 06.100 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Комплекты HDC – это стандартизованные наборы для изготовления соединительного разъема в сборе. Комплекты HDC, как правило, состоят из вилочной вставки, розеточной вставки, корпуса вилки, проходного корпуса и кабельного ввода.

Weidmüller предлагает набор для всех востребованных комбинаций соединительных разъемов с метрическими кабельными вводами или с вводами с резьбой PG.

Уровень подключений проводов выполнен в виде винтового элемента. Все винтовые соединительные элементы оснащены предохранительной проволочной пружиной.

Основные данные для заказа

Версия	RockStar® HDC - комплекты-Промышленный разъем, Комплект, HE, Типоразмер установки: 3, Полярность: 6, Винтовое соединение, 500 V, 24 A, Алюминиевое литье под давлением, M 20
Заказ №	1802730000
Тип	HDC KIT HE 06.100 M
GTIN (EAN)	4032248257348
Кол.	1 Штука

HDC KIT HE 06.100 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 347.68 g

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Исполнение

Типоразмер кабельных вводов M 20

Вид соединения Винтовое соединение

Цвет (RAL) RAL 7035

Количество кабельных входов сбоку 1

Типоразмер установки 3

BG 3

Общие данные

Основной материал корпуса Алюминиевое литье под давлением

Поверхность Порошковое покрытие

Вид защиты IP65 (во вставленном состоянии)

Серия HE

Материал запорного элемента Нержавеющая сталь

Общие данные

Количество полюсов 6

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение

Типоразмер установки 3

Кабельный ввод M 20

Основной материал Алюминиевое литье под давлением

Серия HE

Расчетное напряжение (DIN EN 61984) 500 V

Расчетный ток (DIN EN 61984) 24 A

BG 3

Исполнение

Вид соединения Винтовое соединение

Типоразмер установки 3

Поперечное сечение соединительного провода, макс. 2.5 mm²

Поперечное сечение соединительного провода, мин. 0.5 mm²

Поверхность Порошковое покрытие

Момент затяжки, макс., главный контакт 0.55 Nm

Основной материал Алюминиевое литье под давлением

Момент затяжки, мин., главный контакт 0.5 Nm

BG 3

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		



HDC KIT HE 06.100 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

HDC COS



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

Основные данные для заказа

Тип	HDC COS 16	Версия
Заказ №	1431000000	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190052706	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC COS 24	Версия
Заказ №	1430900000	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190077228	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC COS 32	Версия
Заказ №	1430800000	Промышленный разъем, Аксессуар, Система кодирования
GTIN (EAN)	4008190176181	
Кол.	1 ST	

SPB



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

Основные данные для заказа

Тип	SPB-M 3	Версия
Заказ №	1203600000	Промышленный разъем, Аксессуар, Фиксатор
GTIN (EAN)	4008190120047	
Кол.	100 ST	