HDC 06B DMDL 1LB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты IP 65.

Основные данные для заказа

HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид
HDC - корпус. Типоразмер установки: 3. Вид
защиты: IP65, во вставленном состоянии, Крышка для верхней части корпуса, Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандарт- ный
<u>1665210000</u>
HDC 06B DMDL 1LB
4008190421915
1 Штука

HDC 06B DMDL 1LB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации С **С С ТО**

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (cURus)	E92202

Размеры и массы

Глубина	72 mm	Глубина (дюймов)	2.8346 inch
Высота	18 mm	Высота (в дюймах)	0.7087 inch
Ширина	43 mm	Ширина (в дюймах)	1.6929 inch
Масса нетто	92 g		

Температуры

Предельная температура -40 °С ... 125 °С

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29	9420-49-3	
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647	7412f	
Химическая стойкость	Вещество	Ацетон	
	Химическая устойчивость	Условная стойкость	
	Вещество	Масло для сверления	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Дизельное топливо	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Этиловый спирт	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Трансмиссионное масло	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Гидравлическое масло	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Хладагент	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Бензин	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Отпотевшее масло	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Высокосортный бензин	
	Химическая устойчивость	Условная стойкость	
	Вещество	Вода	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	УФ	
	Химическая устойчивость	Нестабильность	
	Animiracekan yeronanbeerb	TICCTGOTHINGTE	

Габаритные размеры

Кабельный вход	Для кожухов	Ширина корпуса С	43 mm	
Длина корпуса	60 mm	Высота корпуса В	18 mm	

Химическая устойчивость

Нестабильность

Дата создания 14.11.2025 06:57:18 МЕХ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Исполнение			
Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Крышка	Момент затяжки	1.2 Nm
Исполнение корпуса	Крышка для верхней части корпуса	Исполнение затворной системы	Продольная скоба для фиксации на нижней части
Конструкция	Стандартный	Типоразмер установки	3
Кабельный вход	Для кожухов	Тип	Крышка
Исполнение скобы	Продольная скоба	Уплотнение	NBR
Цвет (RAL)	RAL 7035	BG	3
Подходит для ModuPlug®	Да		
Общие данные			
Момент затяжки	1.2 Nm	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье по давлением
Поверхность	Порошковое покрытие	Вид защиты	IP65, во вставленном состоянии
Корпуса ЭМС	Нет	Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь
Классификации			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02

27-44-02-02

ECLASS 15.0




HDC 06B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC 06B DMDL 1LB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Корпус вилки, кабельный ввод вверху



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Kopпyca Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты ІР 65.

Основные данные для заказа

•••••	ые данные для зак	
Тип	HDC 06B TOLU 1PG16G	Версия
Заказ №	1652640000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4008190402716	вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		Типоразмер кабельных вводов: PG 16
Тип	HDC 16D TOLU 1PG21G	Версия
Заказ №	<u>1652680000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4008190402754	вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий,
		Типоразмер кабельных вводов: PG 21
Тип	HDC 16D TOLU 1PG29G	Версия
Заказ №	<u>1652700000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4008190402778	вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий,
		Типоразмер кабельных вводов: PG 29
Тип	HDC 06B TOLU 1PG13G	Версия
Заказ №	1670500000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4008190431587	вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		Типоразмер кабельных вводов: PG 13,5
Тип	HDC 16D TOLU 1M32G	Версия
Заказ №	<u>1787490000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248204830	вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий,
KOJI.		
кол.		Типоразмер кабельных вводов: М 32
	HDC 16D TOLU 1M25G	
Тип Заказ №		Типоразмер кабельных вводов: M 32
Тип	HDC 16D TOLU 1M25G	Типоразмер кабельных вводов: М 32 Версия
Тип Заказ №	HDC 16D TOLU 1M25G 1787500000	Типоразмер кабельных вводов: М 32 Версия НDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	HDC 06B TOLU 1M25G	Версия
Заказ №	<u>1788110000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248205554	вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		Типоразмер кабельных вводов: М 25
Тип	HDC 06B TOLU 1M20G	Версия
Тип Заказ №	HDC 06B TOLU 1M20G 1788120000	Версия НDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
Заказ №	1788120000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во

Корпус вилки, кабельный ввод сбоку



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Kopпyca Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты ІР 65.

Основные данные для заказа

		· · ·
Тип	HDC 06B TSLU 1PG16G	Версия
Заказ №	1652520000	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4008190402594	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		Типоразмер кабельных вводов: PG 16
Тип	HDC 16D TSLU 1PG21G	Версия
Заказ №	<u>1652560000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4008190402631	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий,
		Типоразмер кабельных вводов: PG 21
Тип	HDC 16D TSLU 1PG29G	Версия
Заказ №	<u>1652580000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4008190402655	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий,
		Типоразмер кабельных вводов: PG 29
Тип	HDC 06B TSLU 1PG13G	Версия
Заказ №	<u>1670530000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4008190431617	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

		Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		Типоразмер кабельных вводов: PG 13,5
Тип	HDC 16D TSLU 1M32G	Версия
Заказ №	<u>1787470000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248204816	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий,
		Типоразмер кабельных вводов: М 32
Тип	HDC 16D TSLU 1M25G	Версия
Заказ №	<u>1787480000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248204823	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, высокий,
		Типоразмер кабельных вводов: М 25
Тип	HDC 06B TSLU 1M25G	Версия
Заказ №	<u>1788090000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248205530	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		Типоразмер кабельных вводов: М 25
Тип	HDC 06B TSLU 1M20G	Версия
Заказ №	<u>1788100000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 3, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248205547	вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,
Кол.	1 ST	Продольная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,
		Типоразмер кабельных вводов: М 20