

SFC 2/30 MC NE RT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



SlimFix Clip сочетает в себе два преимущества – уникальный закрывающий механизм, обеспечивающий надежность закрытого маркировочного элемента, и удобство установки открытого маркировочного элемента. Механизм с защелкой обеспечивает быструю и удобную установку маркировочного элемента даже после монтажа проводов. Изделия SlimFix Clip подходят для проводов и кабелей с наружным диаметром до 5 мм. Большая площадь маркировки – до 30 мм – позволяет использовать длинные строки символов. Материал не содержит галогенов и соответствует классу горючести V2.

Преимущества:

- Материал без содержания галогенов.
- Класс горючести V2.
- Быстрая установка без использования инструментов.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.
- Предлагается высота 12, 21 и 30 мм. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | SlimFix Clip, Маркировка проводов и кабелей, 3-5 мм, 30 x 5.8 мм, красный |
| Заказ №    | <a href="#">1805850000</a>  |
| Тип        | SFC 2/30 MC NE RT   |
| GTIN (EAN) | 4032248273584   |
| Кол.       | 90 Штука  |

**SFC 2/30 MC NE RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 7.6 mm | Глубина (дюймов)  | 0.2992 inch |
| Высота      | 30 mm  | Высота (в дюймах) | 1.1811 inch |
| Ширина      | 5.8 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2283 inch |
| Масса нетто | 1 g    |                   |             |

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

**Экологическое соответствие изделия**

|                             |                              |                  |  |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |                  |  |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |                  |  |
| Углеродный след продукта    | Производственный цикл        | 0.006 kg CO2 eq. |  |

**Маркировочные элементы для проводов и кабелей**

|  |                       |   |                   |
|--|-----------------------|---|-------------------|
| Галогены   | Нет                   | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 3 mm <sup>2</sup>     | Наружный диаметр провода, макс.                   | 5 mm              |
| Наружный диаметр провода, мин.                   | 3 mm                  | Наружный диаметр провода                          | 3 - 5 mm          |
| Сечение соединительного провода                  | 3 - 4 mm <sup>2</sup> |   |                   |

**Общие данные**

|  |   |           |  |
|--|---|-----------|--|
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению            | 2   |           |  |
| Вид печати   | Чистый  |           |  |
| Ширина   | 5.8 mm  |           |  |
| Класс пожаростойкости UL 94                              | V-2   |           |  |
| Температурный диапазон, макс..                           | 100 °C  |           |  |
| Температурный диапазон, мин.                             | -40 °C  |           |  |
| Цветовой код   | красный   |           |  |
| Галогены   | Нет   |           |  |
| Основной материал  | Полиамид 66   |           |  |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки  | MultiCard |  |
| Размер маркировочной области                             | 30 x 5.8 mm   |           |  |
| Рекомендованные отрасли промышленности                   | Производственное оборудование   |           |  |
| совместимый принтер                                      | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |  |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию         | 1 MultiCard = Conductor and cable markers   |           |  |
| Температурный диапазон вставки                           | -40...100 °C  |           |  |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**SFC 2/30 MC NE RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Пример использования**

