
Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Изображение аналогичное

• Клейкие этикетки из полиэстера

LM MT300 210/297 GE

- Подходят для лазерного принтера формата DIN A4
- Стойкость к истиранию
- Высокая термостойкость
- Для маркировки коммутационных устройств и модулей любого типа
- Возможность маркировки шариковой ручкой или карандашом STI

Основные данные для заказа

Версия	LaserMark, Маркировочные элементы для устройств, 297 x 210 mm, желтый
Заказ №	<u>1686441687</u>
Тип	LM MT300 210/297 GE
GTIN (EAN)	4008190494186
Кол.	10 Штука


Справочный листок технических данных

Соответствовать

Акрилат, клейкие

-40...150 °C

11.5 g





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертис	рикаты
--------	--------

ROHS

Размеры и массы			
Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	297 mm	Высота (в дюймах)	11.6929 inch
Ширина	210 mm	Ширина (в дюймах)	8.2677 inch
Масса нетто	11.5 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Клей

Цвет материала согласно коду по	4		
сопротивлению			
Количество на лист	1		
Метод выполнения печати	Лазерная печать		
Исполнение	самоклеящийся		
Ширина	210 mm		
Класс пожаростойкости UL 94	НВ		
Температурный диапазон, макс	150 °C		
Температурный диапазон, мин.	-40 °C		
Цветовой код	желтый		
Галогены	Нет		
Основной материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ		
Напечатанные символы	без		
Количество маркировочных элементов	10		
в упаковочной единице			
Количество маркировочных элементов	Вид поставки	Лист с этикетками	
в упаковочной единице	Количество сочетаний в упаковочной единице10		
	Количество маркировочных элементов на	1	
	комбинацию		
Сертификация по стандарту UL 969	Да		
Количество маркировочных элементов	1 Label sheet = 1 Device markers		

Классификации

на комбинацию

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29

Температурный диапазон вставки

2 Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

LM MT300 210/297 GE

Технические данные

ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

LM MT300 210/297 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



