

## HDC-KIT-NA 04.401

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Комплекты HDC – это стандартизированные наборы для изготовления соединительного разъема в сборе. Комплекты HDC, как правило, состоят из вилочной вставки, розеточной вставки, корпуса вилки, проходного корпуса и кабельного ввода.

Weidmüller предлагает набор для всех востребованных комбинаций соединительных разъемов с метрическими кабельными вводами или с вводами с резьбой PG.

Уровень подключений проводов выполнен в виде винтового элемента. Все винтовые соединительные элементы оснащены предохранительной проволочной пружиной.

### Основные данные для заказа

Версия	RockStar® HDC - комплекты-Промышленный разъем, Комплект, NA, Типоразмер установки: 1, Полюс: 4, Винтовое соединение, 400 V, 16 A, Пластмасса, PG 11
Заказ №	<a href="#">1712600000</a>
Тип	HDC-KIT-NA 04.401
GTIN (EAN)	4008190947828
Кол.	1 Штука

## HDC-KIT-NA 04.401

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

### Размеры и массы

Масса нетто

99 g

### Температуры

Предельная температура

-30 °C ... 80 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

### Исполнение

Типоразмер кабельных вводов

PG 11

Количество кабельных входов сверху

1

Количество кабельных входов сбоку

0

Вид соединения

Винтовое соединение

Исполнение затворной системы

Поперечная скоба для фиксации на нижней части

Типоразмер установки

1

Уплотнение

NBR

Цвет (RAL)

RAL 7035

BG

1

### Общие данные

Вид защиты

IP65

Серия

HA

### Общие данные

Количество полюсов

4

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение

Типоразмер установки

1

Кабельный ввод

PG 11

Основной материал

Пластмасса

Серия

HA

Расчетное напряжение (DIN EN 61984)

400 V

Расчетный ток (DIN EN 61984)

16 A

BG

1

### Исполнение

Вид соединения

Винтовое соединение

Типоразмер установки

1

Поперечное сечение соединительного провода, макс.

2.5 mm<sup>2</sup>

Поперечное сечение соединительного провода, мин.

0.5 mm<sup>2</sup>

Момент затяжки, макс., главный контакт

0.55 Nm

Основной материал

Пластмасса

Момент затяжки, мин., главный контакт

0.5 Nm

BG

1

**HDC-KIT-NA 04.401**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		