

VG 9-MS54-ZE

Подобно иллюстрации



Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения. Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах. В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

Версия	VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 10 mm, IP65, Латунь никелированная
Заказ №	1718810000
Тип	VG 9-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352035
Кол.	50 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2024-08-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	VG 9-MS68

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	24.5 mm	Высота (в дюймах)	0.9646 inch
Длина	30.5 mm	Длина (в дюймах)	1.2008 inch
Масса нетто	27.1 g		

Температуры

Рабочая температура	-20 °C...80 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Общие данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	10 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	4 mm
Вид защиты с GWDR	IP65	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-20 °C	Шаг резьбы	1.41 mm
Галогены	Нет	Диапазон размеров зажимаемых проводов, компенсатор натяжения, макс.	10 mm
Диапазон размеров зажимаемых проводов, компенсатор натяжения, мин.	6.5 mm	Размер под ключ 1	19 mm
Размер под ключ 2	17 mm	Размер под ключ	19 mm
Вид защиты	IP54	Кабельный ввод	PG, PG 9
Основной материал	Латунь никелированная	Уплотненная вставка	NBR
Уплотнение	NBR	Резьба (наружная)	PG 9
Длина резьбы	6 mm	Момент затяжки заглушки, макс.	4.20 Nm
Момент затяжки переходника, макс.	6.25 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	6.25 Nm
Момент затяжки макс., мин	4.20 Nm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 9-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные контргайки, никелированные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	SKMU PG9-MS	Версия
Заказ №	1694080000	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, PG 9, 2.8 mm, Латунь
GTIN (EAN)	4008190872243	никелированная
Кол.	100 ST	

Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR PG9-NP	Версия
Заказ №	1719550000	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190352813	кольцо, PG 9, Неопрен
Кол.	100 ST	

Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR PG9-PO	Версия
Заказ №	1719450000	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190352707	кольцо, PG 9, Полиэтилен
Кол.	100 ST	