

VG 36-MS54-ZE

Подобно иллюстрации



Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения. Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах. В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

Версия	VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 36, 9 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Латунь никелированная
Заказ №	1718870000
Тип	VG 36-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352097
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-08-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	VG 36-MS68

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	40.5 mm	Высота (в дюймах)	1.5945 inch
Длина	49.5 mm	Длина (в дюймах)	1.9488 inch
Масса нетто	263.6 g		

Температуры

Рабочая температура	-20 °C...80 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Общие данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	33 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	23 mm
Вид защиты с GWDR	IP65	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-20 °C	Шаг резьбы	1.59 mm
Галогены	Нет	Диапазон размеров зажимаемых проводов, компенсатор натяжения, макс.	37 mm
Диапазон размеров зажимаемых проводов, компенсатор натяжения, мин.	25 mm	Размер под ключ 1	50 mm
Размер под ключ 2	50 mm	Размер под ключ	52 mm
Вид защиты	IP54	Кабельный ввод	PG, PG 36
Основной материал	Латунь никелированная	Уплотненная вставка	NBR
Уплотнение	NBR	Резьба (наружная)	PG 36
Длина резьбы	9 mm	Момент затяжки заглушки, макс.	6.70 Nm
Момент затяжки переходника, макс.	10.00 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	10.00 Nm
Момент затяжки макс., мин	6.70 Nm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 36-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные контргайки, никелированные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	SKMU PG36-MS	Версия
Заказ №	1719220000	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, PG 36, 5 mm, Латунь
GTIN (EAN)	4008190352479	никелированная
Кол.	50 ST	

Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR PG36-NP	Версия
Заказ №	1719610000	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190352875	кольцо, PG 36, Неопрен
Кол.	20 ST	

Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR PG36-PO	Версия
Заказ №	1719510000	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190352776	кольцо, PG 36, Полиэтилен
Кол.	50 ST	