## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Изображение аналогичное

Изделия SlimFix X представляют собой безгалогенные маркировочные элементы компактной конструкции для проводов и кабелей. Данные маркировочные элементы можно устанавливать даже после монтажа проводов. SlimFix является признанным и сертифицированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Инструмент SF обеспечивает удобство установки даже в случае с маркировочными элементами малого размера.

- Материал без содержания галогенов.
- Признанные и официально зарегистрированные маркировочные элементы для систем организации движения транспортных потоков и т. д.
- Если сечение провода превышает 16,0 мм², требуется фиксация кабельными стяжками.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

#### Основные данные для заказа

Версия	SlimFix X, Маркировка проводов и кабелей, 7 -	
	40 mm, 24 x 15 mm, красный	
Заказ №	<u>1727740003</u>	
Тип	VT SFX 9/24 MC NE RT V0	
GTIN (EAN)	4008190382438	
Кол.	320 Штука	

# Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC001530

EC001530

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
	2.5		0.0407: 1	
Глубина	0.5 mm	Глубина (дюймов)	0.0197 inch	
Высота	24 mm	Высота (в дюймах)	0.9449 inch 0.5906 inch	
Ширина Масса нетто	15 mm 0.66 g	Ширина (в дюймах)	0.5906 IIICII	
Температурный диапазон вставки	-50120 °C			
	-	_		
Экологическое соответствие	изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ния		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.006 kg CO2eq.		
Маркировочные элементы дл	ід проводов и кабала	<del></del>		
таркировочные элементы д	іл проводов и каоеле	,		
Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	500 mm <sup>2</sup>	
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	16 mm²	Наружный диаметр провода, макс.	40 mm	
Наружный диаметр провода, мин.	7 mm	Наружный диаметр провода	7 - 40 mm	
Сечение соединительного провода	16 - 500 mm <sup>2</sup>			
Общие данные				
Цвет материала согласно коду по	2			
сопротивлению				
Вид печати	Чистый			
Исполнение	Установка с помощью кабе.	льных стяжек		
Ширина Класа помаростойкости III. 9.4	15 mm V-0			
Класс пожаростойкости UL 94	120 °C			
Температурный диапазон, макс	-50 °C			
Температурный диапазон, мин. Цветовой код	-50 C красный			
Галогены	Нет			
	Полиамид 66			
	I IO/IFIGIVIFIE OO	MultiCard		
Основной материал				
Основной материал Количество маркировочных элементов		MultiCard		
Основной материал Количество маркировочных элементов в упаковочной единице		Municard		
Основной материал Количество маркировочных элементов в упаковочной единице Размер маркировочной области Рекомендованные отрасли	Вид поставки			
Основной материал Количество маркировочных элементов в упаковочной единице Размер маркировочной области Рекомендованные отрасли промышленности	Вид поставки 23.9 x 9 mm Транспорт, Производственн	ное оборудование		
Основной материал Количество маркировочных элементов в упаковочной единице Размер маркировочной области Рекомендованные отрасли	Вид поставки  23.9 x 9 mm  Транспорт, Производственности объема при объема п	ное оборудование ASIC 2, MCP PLUS 2		

ETIM 6.0

ETIM 8.0

Статус каталога / Изображения

ETIM 7.0

ETIM 9.0

EC001530

EC001530

# Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **₹**

### VT SFX 9/24 MC NE RT VO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG** Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

Изображения	www.weidmueller.com	