

SKMU M20 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, M 20, 3 мм, Латунь никелированная |
| Заказ № | 1737000000 |
| Тип | SKMU M20 MS |
| GTIN (EAN) | 4008 190956479 |
| Кол. | 100 Штука |

SKMU M20 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Высота | 3 mm | Высота (в дюймах) | 0.1181 inch |
| Масса нетто | 2.45 g | | |

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

| | |
|--|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

Общие данные

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| Наружный диаметр | 26.56 mm | Шаг резьбы | 1.5 mm |
| Галогены | Нет | Размер под ключ 1 | 24 mm |
| Толщина | 3.00 mm | Кабельный ввод | M 20 |
| Основной материал | Латунь никелированная | Резьба (наружная) | M 20 |
| Резьба (внутренняя) | M 20 | Длина резьбы | 3 mm |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

SKMU M20 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

