Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Пример использования

BL 3.50 AH11 BK BX





Изображение аналогичное

Эффективная защита, оптимизированная эргономика и закрытая конструкция:

от механизма разгрузки натяжения на подключенных проводниках и визуальная/контактная защита и помощь при отсоединении: опциональные модифицированные кожухи выполняют механическую, визуальную и тактильную функции.

Две полуоболочки надежно скрепляются, полностью закрывают штекер и обеспечивают следующие функции:

- Кабельные стяжки или интегрированные хомуты для крепления кабеля обеспечивают механизм разгрузки натяжения.
- Для маркировки используются этикетки dekafix или клейкие полоски
- Крепление бок о бок без потери полюсов и смещения шага
- Совместимость: подходит для штекеров с или без фланца или крепежного уголка
- Гибкий: 1—3 кабельных отвода, ведущие в разных направлениях, доступны в зависимости от типоразмера

Кожухи Weidmüller обеспечивают дополнительную стабильность, улучшенную идентификацию, полную совместимость и универсальность.

Результат: максимальная надежность и удобство для пользователей в любых сферах применения.

Основные данные для заказа

D.	
Версия	Штекерный соединитель печатной платы, Аксес-
	суар, Кожух, черный, Количество полюсов: 11
Заказ №	<u>1745660000</u>
Тип	BL 3.50 AH11 BK BX
GTIN (EAN)	4008190985226
Кол.	10 Штука
Продуктное отношение	
Упаковка	Ящик

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты							
эср гификаты							
ROHS	Соответствовать	Соответствовать					
Размеры и массы							
Ласса нетто	7.5 g						
Экологическое соответстві		,					
SKOJIOI W 4 COKOC COOTBETCTBI	ис иоделии						
Состояние соответствия RoHS		Соответствует без исключения					
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1	Heт SVHC выше 0,1 wt%					
Упаковка							
У паковка	Ящик	Длина VPE		160.00	160.00 mm		
VPE c	90.00 mm	Высота VPE		15.00 m	ım		
Системные характеристик	1						
Серия изделия	OMNIMATE Signal —	CADING RI /SI 2 EO					
шаг в мм (P)	3.50 mm	серия вс/ зс 3.50					
Шаг в дюймах (P)	0.138 "						
Соличество полюсов	11						
_1 в дюймах	0.138 "						
Соличество полюсных рядов	1						
Ломент затяжки	Тип момента затяж						
Violitini Garrinaavi		Информация по использованию Момент затяжки		мин.	0.4 Nm		
	ттформации по ис			макс			
Данные о материалах							
				1			
Изоляционный материал	PBT		Цветовой код		черный		
Габлица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Moisture Lev					
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	'	Материал контакта Сплав		еди		
Гемпература хранения, мин.	-40 °C		Температура хранения, макс.		70 °C		
Рабочая температура, мин.	-50 °C		Рабочая температура, макс. 100 °C				
Гемпературный диапазон монтажа, иин.	-25 ℃	Температурі макс.	Температурный диапазон монтажа, 100°C макс.				
Номинальные характерист	ики по IEC						
пройдены испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 61	084					
	120 00004-1, 120 01	304					
Важное примечание							
Соответствие IPC	соответствии с устан	новленными междуна	азрабатываются, произво родными стандартами и і	нормами и	соответствуют		
	свойствами в соотве		ой документации, а такж Класс 2". Любые другие з росу.				
Примечания	 Long term storage 70%, 36 months 	 Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 					
Классификации							
	E 00000:-						
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002943 EC002943	ETIM 7.0 ETIM 9.0		EC0029			

Дата создания 12.11.2025 02:43:15 МЕХ

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-92
ECLASS 9.1	27-44-04-92	ECLASS 10.0	27-44-04-92
ECLASS 11.0	27-46-04-05	ECLASS 12.0	27-46-04-05
ECLASS 13.0	27-46-04-05	ECLASS 14.0	27-46-04-05
ECLASS 15.0	27-46-04-05		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

 Тип
 DEK 5/5 MC NE WS
 Версия

 Заказ №
 1609801044
 Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (Р): 5.00

 GTIN (EAN)
 4008190397111
 Weidmueller, белый

 Кол.
 1000 ST

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Дата создания 12.11.2025 02:43:15 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

BL 3.50 AH11 BK BX

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип DEK 5/5 MC SDR Версия	
Заказ № 1609810000 Dekafix, Маркировка клеммы, 5 х 5 mm, Шаг в мм (Р): 5.00	
GTIN (EAN) 4008190456597 Weidmueller, по желанию клиента	
Кол. 200 ST	