

SAIL-VSB-M12W-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Компания Weidmüller может поставлять клапанные штекеры как соединительные провода с соединительными штекерами M8/M12 и одним концом без соединителя. Состояние клапанного штекера отображается светодиодом. Клапанные штекеры оснащены схемой защиты. Ассортимент Weidmüller включает клапанные штекеры типа А, В и С, соответствующие DIN и промышленным стандартам. Степень защиты IP 67 выполняется при завинчивании. Направление отвода также является решающим фактором, поэтому компания Weidmüller предлагает различные версии.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Кабель клапана (в сборе), Вилка угловой - диодная вилка, Конструкция В (промышленное применение) (11 мм), M12 = А-кодировка, Длина кабеля: 10 м, Полиуретан, черный |
| Заказ № | 1857701000 |
| Тип | SAIL-VSB-M12W-10U |
| GTIN (EAN) | 4032248404018 |
| Кол. | 1 Штука |

SAIL-VSB-M12W-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 342 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
 REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

PВ46 Общие технические данные

| Кодировка | Конструкция В (промышленное применение) (11 мм), M12 = А-кодировка | Соединительная резьба | прочее |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|
| Поверхность контакта | луженые | LED | Да |
| Исполнение | Вилка угловой - диодная вилка | Материал контакта | CuZn |
| Номинальное напряжение | 24 V | Номинальный ток | 4 А |
| Вид защиты | IP67, когда ввинчен | Блок схемной защиты | Диод Зенера |
| Диапазон температур корпуса | -25...+80 °C | Момент затяжки | Крепежный винт М3: 0,4 Нм, М12: 0,8–1,2 Нм |

Технические характеристики кабеля

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|---------------------|
| Длина кабеля | 10 m | Цвет оболочки | черный |
| Возможно использование с троссом для протяжки | Да | Поперечное сечение жилы | 0.5 mm ² |
| Экранированный | Нет | Галогены | Нет |
| Изоляция | PP | Ускорение | 5 m/s ² |
| Радиус изгиба мин., изменяющийся | 10 x диаметр кабеля | Радиус изгиба, мин., постоянный | 5 x диаметр кабеля |
| Циклы сгиба | 2 Mio | Скорость | 200 m/s |
| Материал оболочки | Полиуретан | Стойкость к сварочным искрам | Нет |
| Цветовая кодировка | коричневый, синий, зеленый/желтый | Прочность при кручении | 0 °/m |
| Диапазон температур, стационар. | -50...80 °C | Устойчивые к каплям сварочного металла | Нет |
| Диапазон температур, движущ. | -25...80 °C | Количество контактов | 3 |
| Наружный диаметр | 4.6 mm ± 0.2 mm | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 | | |

SAIL-VSB-M12W-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

Габаритный чертеж




Схема контактов

Схема контактов




Схема соединений

