

SAIL-VSC-M12W-5.0U



Компания Weidmüller может поставлять клапанные штекеры как соединительные провода с соединительными штекерами M8/M12 и одним концом без соединителя. Состояние клапанного штекера отображается светодиодом. Клапанные штекеры оснащены схемой защиты. Ассортимент Weidmüller включает клапанные штекеры типа А, В и С, соответствующие DIN и промышленным стандартам. Степень защиты IP 67 выполняется при завинчивании. Направление отвода также является решающим фактором, поэтому компания Weidmüller предлагает различные версии.

Основные данные для заказа

Версия	Кабель клапана (в сборе), Вилка угловой - диодная вилка, Конструкция С (промышленное применение) (9,4 мм), M12 = А-кодировка, Длина кабеля: 5 м, Полиуретан, черный
Заказ №	1857720500
Тип	SAIL-VSC-M12W-5.0U
GTIN (EAN)	4032248404131
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-11-29T00:00:00+01:00

SAIL-VSC-M12W-5.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто

154 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

PB46 Общие технические данные

Кодировка

Конструкция C
(промышленное
применение) (9,4 мм),
M12 = A-кодировка

Соединительная резьба

прочее

Поверхность контакта

луженые

LED

Да

Исполнение

Вилка угловой - диодная
вилка

Материал контакта

CuZn

Номинальное напряжение

24 V

Номинальный ток

4 A

Вид защиты

IP67, когда ввинчен

Блок схемной защиты

Диод Зенера

Диапазон температур корпуса

-25...+80 °C

Момент затяжки

Крепежный винт M3:
0,4 Нм, Крепежный винт
M2,5: 0,3 Нм, M12: 0,8–
1,2 Нм

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля

5 m

Цвет оболочки

черный

Возможно использование с троссом
для протяжки

Да

Поперечное сечение жилы

0.5 mm²

Экранированный

Нет

Галогены

Нет

Изоляция

PP

Ускорение

5 m/s²

Радиус изгиба мин., изменяющийся

10 x диаметр кабеля

Радиус изгиба, мин., постоянный

5 x диаметр кабеля

Циклы сгиба

2 Mio

Скорость

200 m/s

Материал оболочки

Полиуретан

Стойкость к сварочным искрам

Нет

Цветовая кодировка

коричневый, синий,
зеленый/желтый

Прочность при кручении

0 °/m

Диапазон температур, стационар.

-50...80 °C

Устойчивые к каплям сварочного
металла

Нет

Диапазон температур, движущ.

-25...80 °C

Количество контактов

3

Наружный диаметр

4.6 mm ± 0.2 mm

Классификации

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 9.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 14.0

27-06-03-12

ECLASS 15.0

27-06-03-12

SAIL-VSC-M12W-5.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж




Схема контактов




Схема контактов




Схема соединений

