Справочный листок технических дан-


LM MT300 18/6.5 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Изображение аналогичное

- Клейкие этикетки из полиэстера
- Подходят для лазерного принтера формата DIN A4
- Стойкость к истиранию
- Высокая термостойкость
- Для маркировки коммутационных устройств и модулей любого типа
- Возможность маркировки шариковой ручкой или карандашом STI

Основные данные для заказа

Версия	LaserMark, Маркировочные элементы для устройств, 6.5 x 18 mm, серебряный
Заказ №	<u>1749320001</u>
Тип	LM MT300 18/6.5 SI
GTIN (EAN)	4008190051426
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	6.5 mm	Высота (в дюймах)	0.2559 inch
Ширина	18 mm	Ширина (в дюймах)	0.7087 inch
Масса нетто	10.8 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Клей	Акрилат, клейкие
Количество на лист	320
Метод выполнения печати	Лазерная печать
Исполнение	самоклеящийся
Ширина	18 mm
Класс пожаростойкости UL 94	НВ
Температурный диапазон, макс	150 ℃
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	серебряный
Галогены	Нет
Основной материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ
Напечатанные символы	без
Количество маркировочных элемен	тов 3200
в упаковочной единице	

Количество маркировочных элементов	Вид поставки	Лист с этикетками
в упаковочной единице	Количество сочетаний в упаковочной единице 10	
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	320
Сертификация по стандарту UL 969 Да		
Количество маркировочных элементов 1 Label sheet = 320 Device markers		

на комбинацию -40...150 °C Температурный диапазон вставки

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04

2 Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 15.0

27-28-11-04

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

LM MT300 18/6.5 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

иоооражении	